

APCL 098
 Silenciador
 para a redução de ruídos de saída de ar.



- Flexível – p/ adapt. flexível aos sistemas de condutas existentes
- Comprimento aprox. 110 cm
- Resistente à temperatura até 200 °C
- Diâmetro interior: 150 mm, diâmetro exterior 200 mm
- Indicado para todos os tipos de aquecimento excepto gás

Código EAN: 4002516505228 / Número de material: 11901040 /
 Número de material antigo: 59590098EU

| Gama de produtos | |
|---|------|
| Secadores | • |
| Gama dos aparelhos/acessórios | |
| PT 8251 | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253 | • |
| PT 8257 | • |
| PT 8301 | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303 | • |
| PT 8331 | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333 | • |
| PT 8333 HW | • |
| PT 8337 | • |
| PT 8337 HW | • |
| PT 8401 | • |
| PT 8403 | • |
| PT 8403 HW | • |
| PT 8407 | • |
| PT 8407 HW | • |
| PT 8503 | • |
| PT 8503 HW | • |
| PT 8507 | • |
| PT 8507 HW | • |
| PT 8803 | • |
| PT 8803 HW | • |
| PT 8807 | • |
| PT 8807 HW | • |
| PDR 511 | • |
| PDR 514 | • |
| PDR 516 | • |
| PDR 914 | • |
| PDR 518 | • |
| PDR 918 | • |
| PDR 522 | • |
| PDR 922 | • |
| PDR 528 | • |
| PDR 928 | • |
| PDR 544 | • |
| PDR 944 | • |
| Categoria do produto | |
| Silenciador | • |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 250 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 250 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 870 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 275 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 265 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 1190 |

APCL 098
Silenciador
para a redução de ruídos de saída de ar.

Código EAN: 4002516505228 / Número de material: 11901040 /
Número de material antigo: 59590098EU

| | |
|-------------------|------|
| Peso líquido [kg] | 1,70 |
| Peso bruto em kg | 2,79 |

