

APWM 073

Conjunto de montagem do adaptador de dosagem para ligação direta de bombas doseadoras, \varnothing 6 mm, até 9 kg de capacidade.



- Adequado para mangueiras com um diâmetro de 6 mm
- Para máquinas de lavar roupa Benchmark de 9 kg
- Para 6 ligações de dosagem

Código EAN: 4002516589921 / Número de material: 11902700 /
Número de material antigo: 59510073EU

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PWM 509	•
PWM 909	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Branco
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Peso líquido [kg]	0,08
Peso bruto em kg	0,09