

APWM 074

Conjunto de montagem do adaptador de dosagem  
para ligação direta de bombas doseadoras,  $\varnothing$  9 mm, até 9 kg de capacidade.



- Adequado para manguerias com um diâmetro de 9 mm
- Para máquinas de lavar roupa Benchmark de 9 kg
- Para 4 ligações de dosagem

Código EAN: 4002516589938 / Número de material: 11902710 /  
Número de material antigo: 59510074EU

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Categoria do aparelho/ acessórios</b>	
PWM 509	•
PWM 909	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Branco
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Peso líquido [kg]	0,08
Peso bruto em kg	0,09