

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Secador com bomba de calor

- modelo SlimLine, consumo reduzido, sem instalação dispendiosa de saída de ar.



- Volume do tambor de 200.00 l, capacidade de carga de 8.5 kg – 10.0 kg
- Fornecimento extremamente fácil – só 711 mm de largura
- Transporte fácil – possibilidade de acesso por baixo
- Tempos de funcionam. mais curtos graças ao fluxo de ar diagonal
- Manuseamento simples – Sistema de filtragem de dois níveis

Código EAN: 4002516475088 / Número de material: 11905230 /
Número de material antigo: 52820460D

Construção e modelo	
Modelo	SlimLine
Linha	Profissional
Frente	Cinza-ferro
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:23	8,5
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:20	10,0
Volume do tambor em l	200,00
Sistema de secagem	Bomba de calor
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Tambor em aço inoxidável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Não
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	4,60
Consumo energético específico em kWh/kg	0,24
Tempo de funcionamento do programa em min.	63
Comando	
Tipo de comando	Profitronic B Plus
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Comando do programa	Comando humidade residual
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Painel com inscrição de texto claro	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Bomba de calor com CleanStream
Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento da bomba de calor em kW	6,40
Potência total em kW	2,60
Fusível em A	16
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1800
Medida exterior, largura líquida em mm	711
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1075
Medida exterior, altura bruta em mm	1810

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Secador com bomba de calor

- modelo SlimLine, consumo reduzido, sem instalação dispendiosa de saída de ar.



Código EAN: 4002516475088 / Número de material: 11905230 /
Número de material antigo: 52820460D

Medida exterior, largura bruta em mm	800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1180
Peso líquido em kg	202,0
Peso bruto em kg	213
Carga máxima no piso em N	2220
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	57 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	2,30
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
Sistema de filtragem de dois níveis	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
Base com acesso inferior	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Contém gases fluorados com efeito de estufa	•
Sistema fechado hermeticamente	•
Refrigerante	R450a
Quantidade de refrigerante em kg	1,35
Potencial de efeito de estufa do refrigerante em kg CO ₂ e	605
Potencial de efeito de estufa do aparelho em kg CO ₂ e	877
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Normas e certificados	
CE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•