

PTD 901 [WES]

Máquina de lavar louça de carga deslizante

com tempos de funcionamento curtos para grandes quantidades de louça e descalcificador integrado.



- Rendimento de lavagem máx.*: 1296 pratos/h
- Sempre o programa certo: soluções adaptadas a cada material a lavar
- Utilização fácil e flexível: visor tátil
- Fluxo de trabalho ideal: sistema de deslizamento de cestos
- Filtragem ideal da água de lavagem: sistema de filtragem de excelência

* Dependendo das condições estruturais (temperatura de admissão de água / ligação eléctrica), é possível alterar os valores indicados.

Código EAN: 4002516485384 / Número de material: 11917900 /
Número de material antigo: 61090102D

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de lavar louça de carga deslizante
Linha	Profissional
Modelo	Performance
Sistema de lavagem	Máquina de carga deslizante com tanque
Número de níveis de lavagem	1
Frente	Aço inox
Volume do reservatório em l	35,0
Aplicação	
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para restauração/bares	•
Adequado para hotelaria	•
Adequado para pensões	•
Adequado para estabelecimentos de restauração coletiva	•
Adequado para infantários	•
Adequado para universidades e escolas	•
Adequado para restaurantes de Fast Food	•
Adequado para clubes desportivos	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Bomba de circulação, Q _{máx} em l/min.	300
Tempo de funcionamento do programa mínimo em s	50
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	90
Rendimento pratos/h	1296
Rendimento copos/h	3773
Rendimento cestos/h	72
Vida útil em ciclos de lavagem	438000
Comando	
Tipo de comando	Comando electrónico
Seleção do programa	Visor totalmente tátil
Ligar/Desligar automático da operacionalidade	•
Programas de lavagem [número]	3
Indicação da sequência do programa, a cores	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação eléctrica padrão	
Ligação eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	8,20
Potência de aquecimento do reservatório em kW	2,50
Potência de aquecimento da caldeira em kW	10,80
Potência total em kW	9,10
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	3,50
Possível variante de tensão 1	
Ligação eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	10,80

PTD 901 [WES]

Máquina de lavar louça de carga deslizante

com tempos de funcionamento curtos para grandes quantidades de louça e descalcificador integrado.



Código EAN: 4002516485384 / Número de material: 11917900 /

Número de material antigo: 61090102D

Potência total em kW	13,20
Fusível em A	25
Possível variante de tensão 2	
Ligação elétrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	11,70
Potência total em kW	14,70
Fusível em A	32
Ligação à água/descarga da água	
Água fria ou água quente [quantidade]	1
Temperatura máxima da água de entrada em °C	60
Pressão de fluxo necessária em bar	1,00-6,00
Bomba de esgoto [DN]	19
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	65
Bomba de aumento de pressão	•
Descalcificador de água	•
Dureza da água máxima em mmol/l	5,35
Consumo de água por ciclo de lavagem em l	2,20
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	150
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	150
Dimensões e peso	
Regulação em altura máxima em mm	35,00
Medida exterior com tampa fechada, altura em mm	1535
Medida exterior com tampa aberta, altura em mm	2010
Medida exterior, largura em mm	635
Medida exterior, profundidade em mm	750
Medida exterior, altura bruta em mm	1660
Medida exterior, largura bruta em mm	770
Medida exterior, profundidade bruta em mm	880
Cuba útil, altura em mm	440
Cuba útil, largura em mm	540
Cuba útil, profundidade do cesto inferior em mm	500
Cuba útil, profundidade em mm	550
Altura de inserção acima do piso em mm	850
Peso líquido (kg)	137
Peso bruto em kg	151
Carga máxima no piso em N/m ²	2026
Nível de emissões	
Nível de emissão e pressão sonora no local de trabalho (LpA)	62 dB(A) re 20 µPa
Programas	
Programa para sujidade leve	•
Programa para sujidade normal	•
Programa para sujidade intensa	•
Opções do programa adicionais	•
Específico para material a lavar	•
Pré-lavagem extra	•
Limpeza automática	•
Descalcificação	•
Limpeza base	•

PTD 901 [WES]

Máquina de lavar louça de carga deslizante

com tempos de funcionamento curtos para grandes quantidades de louça e descalcificador integrado.



Código EAN: 4002516485384 / Número de material: 11917900 /

Número de material antigo: 61090102D

Configuração dos cestos	
Sem equipamento dos cestos	•
Equipamento	
Bomba doseadora integrada/Módulo doseador para secante	•
Cuba em aço inox de elevada qualidade	•
Controlo de todos os braços de lavagem	•
Abertura manual de tampa	•
Início de programa automático após fecho da campânula	•
Temperatura de enxaguamento alterável	•
Temperatura de lavagem alterável	•
Tempo de lavagem alterável	•
Recuperação de calor a partir de águas residuais	•
Indicação de temperatura para tanque e caldeira	•
Cuba do reservatório higiénico	•
Sistema de lavagem rotativo (em cima + em baixo)	•
Sistema de filtros altamente eficaz	•
Filtro de proteção de bombas	•
Acessórios abrangentes (opção)	•
Possibilidades de ligação	
Módulo doseador externo para detergente líquido	•
Lanças de sucção para recipientes externos de produtos [número]	1
Normas e certificados	
CE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•
Proteção contra salpicos de água IPX 5	•
Proteção de interferências CEM	•
DIN EN 17735	•
DIN SPEC 10534	•
WRAS	•
UKCA	•