

## PTD 901 [WES DOS]

Máquina de lavar louça de carga deslizante com dosagem integrada e descalcificador integrado.



- Rendimento de lavagem máx.: 1296 pratos/h
- Sempre o programa certo: soluções adaptadas a cada material a lavar
- Filtragem ideal da água de lavagem: sistema de filtragem de excelência
- Utilização fácil e flexível: visor tátil
- Fluxo de trabalho ideal: sistema de deslizamento de cestos

\* Dependendo das condições estruturais (temperatura de admissão de água / ligação eléctrica), é possível alterar os valores indicados.

Código EAN: 4002516485407 / Número de material: 11917920 / Número de material antigo: 61090104D

| <b>Construção e modelo</b>                             |  |
|--|--|
| Modelo   | Máquina de lavar louça de carga deslizante |
| Linha  | Profissional                               |
| Modelo   | Performance                                |
| Sistema de lavagem                                     | Máquina de carga deslizante com tanque     |
| Número de níveis de lavagem                            | 1  |
| Frente   | Aço inox                                   |
| Volume do reservatório em l                            | 35,0                                       |
| <b>Aplicação</b>                                       |  |
| Adequado para lares de idosos e casas de repouso       | •  |
| Adequado para hospitais                                | •  |
| Adequado para restauração/bares                        | •  |
| Adequado para hotelaria                                | •  |
| Adequado para pensões                                  | •  |
| Adequado para estabelecimentos de restauração coletiva | •  |
| Adequado para infantários                              | •  |
| Adequado para universidades e escolas                  | •  |
| Adequado para restaurantes de Fast Food                | •  |
| Adequado para clubes desportivos                       | •  |
| <b>Dados de potência</b>                               |  |
| Eficácia comprovada contra vírus                       | •  |
| Bomba de circulação, Qmáx em l/min.                    | 300  |
| Tempo de funcionamento do programa mínimo em s         | 50   |
| Temperatura de enxaguamento máxima em °C               | 90   |
| Rendimento pratos/h                                    | 1296                                       |
| Rendimento copos/h                                     | 3773                                       |
| Rendimento cestos/h                                    | 72   |
| Vida útil em ciclos de lavagem                         | 438000                                     |
| <b>Comando</b>   |  |
| Tipo de comando  | Comando electrónico                        |
| Seleção do programa                                    | Visor totalmente tátil                     |
| Ligar/Desligar automático da operacionalidade          | •  |
| Programas [número]                                     | 4  |
| Indicação da sequência do programa, a cores            | •  |
| Idiomas do visor configuráveis                         | •  |
| <b>Ligação eléctrica padrão</b>                        |  |
| Ligação eléctrica                                      | 3N AC 380-415V 50HZ                        |
| Potência de aquecimento em kW                          | 8,20                                       |
| Potência de aquecimento do reservatório em kW          | 2,50                                       |
| Potência de aquecimento da caldeira em kW              | 10,80                                      |
| Potência total em kW                                   | 9,10                                       |
| Fusível em A   | 16   |
| Compr. cabo de ligação à rede em m                     | 3,50                                       |
| <b>Possível variante de tensão 1</b>                   |  |
| Ligação eléctrica                                      | 3N AC 380-415V 50HZ                        |
| Potência de aquecimento em kW                          | 10,80                                      |
| Potência total em kW                                   | 13,20                                      |
| Fusível em A   | 25   |

PTD 901 [WES DOS]

Máquina de lavar louça de carga deslizante  
com dosagem integrada e descalcificador integrado.



Código EAN: 4002516485407 / Número de material: 11917920 /  
Número de material antigo: 61090104D

| <b>Possível variante de tensão 2</b>                               |                     |
|--|---------------------|
| Ligação elétrica   | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Potência de aquecimento em kW                                      | 11,70               |
| Potência total em kW   | 14,70               |
| Fusível em A   | 32                  |
| <b>Ligação à água/descarga da água</b>                             |                     |
| Água fria ou água quente [quantidade]                              | 1                   |
| Pressão de fluxo necessária em bar                                 | 1,00-6,00           |
| Bomba de esgoto [DN]   | 19                  |
| Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm                 | 65                  |
| Bomba de aumento de pressão  | •                   |
| Descalcificador de água  | •                   |
| Dureza da água máxima em mmol/l                                    | 5,35                |
| Consumo de água por ciclo de lavagem em l                          | 2,20                |
| Comprimento da mangueira de entrada de água em cm                  | 150                 |
| Comprimento da mangueira de esgoto em cm                           | 150                 |
| <b>Dimensões e peso</b>  |                     |
| Medida exterior com tampa fechada, altura em mm                    | 1535                |
| Medida exterior com tampa aberta, altura em mm                     | 2010                |
| Medida exterior, largura em mm                                     | 635                 |
| Medida exterior, profundidade em mm                                | 750                 |
| Medida exterior, altura bruta em mm                                | 1660                |
| Medida exterior, largura bruta em mm                               | 770                 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm                          | 880                 |
| Cuba útil, altura em mm  | 440                 |
| Cuba útil, largura em mm   | 540                 |
| Cuba útil, profundidade do cesto inferior em mm                    | 500                 |
| Cuba útil, profundidade em mm                                      | 550                 |
| Altura de inserção acima do piso em mm                             | 850                 |
| Peso líquido (kg)  | 137                 |
| Peso bruto em kg   | 151                 |
| Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>                           | 2026                |
| <b>Nível de emissões</b>   |                     |
| Nível de emissão e pressão sonora no local de trabalho (LpA)       | 62 dB(A) re 20 µPa  |
| <b>Programas</b>   |                     |
| Programa para sujidade leve  | •                   |
| Programa para sujidade normal                                      | •                   |
| Programa para sujidade intensa                                     | •                   |
| Opções do programa adicionais                                      | •                   |
| Específico para material a lavar                                   | •                   |
| Pré-lavagem extra  | •                   |
| Limpeza automática   | •                   |
| Descalcificação  | •                   |
| Limpeza base   | •                   |
| <b>Configuração dos cestos</b>                                     |                     |
| Sem equipamento dos cestos   | •                   |
| <b>Equipamento</b>   |                     |
| Bomba doseadora integrada/Módulo doseador para secante             | •                   |
| Bomba doseadora/módulo doseador para detergente líquido integrados | •                   |

PTD 901 [WES DOS]

Máquina de lavar louça de carga deslizante  
com dosagem integrada e descalcificador integrado.