

## PTD 901 [LIFT ECO WES DOS]

Máquina de lavar louça de carga deslizante

c/ recup. calor de saída de ar e de águas residuais e função de campânula auto.



- Rendimento de lavagem máx.: 1296 pratos/h
- 15 % menos de consumo de energia\*\* graças à recuperação de energia
- Ambiente ideal: conduta de ventilação incluída
- Ergonómica: função de campânula automática
- Equipamento ideal: com dosagem integrada e descalcificador

\* Dependendo das condições estruturais (temperatura de admissão de água / ligação eléctrica), é possível alterar os valores indicados.

\*\* Aplicável a todos os modelos ECO, em comparação com os modelos sem sistema de recuperação de energia.

Código EAN: 4002516485766 / Número de material: 11917990 /  
Número de material antigo: 61090126D

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de lavar louça de carga deslizante
Linha	Profissional
Modelo	Performanceeco
Sistema de lavagem	Máquina de carga deslizante com tanque
Número de níveis de lavagem	1
Frente	Aço inox
Volume do reservatório em l	35,0
Aplicação	
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para restauração/bares	•
Adequado para hotelaria	•
Adequado para pensões	•
Adequado para estabelecimentos de restauração coletiva	•
Adequado para infantários	•
Adequado para universidades e escolas	•
Adequado para restaurantes de Fast Food	•
Adequado para clubes desportivos	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Bomba de circulação, Qmáx em l/min.	300
Tempo de funcionamento do programa mínimo em s	50
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	90
Rendimento pratos/h	1296
Rendimento copos/h	3773
Rendimento cestos/h	72
Vida útil em ciclos de lavagem	438000
Comando	
Tipo de comando	Comando electrónico
Seleção do programa	Visor totalmente tátil
Ligar/Desligar automático da operacionalidade	•
Programas [número]	4
Indicação da sequência do programa, a cores	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação eléctrica padrão	
Ligação eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	6,90
Potência de aquecimento do reservatório em kW	2,50
Potência de aquecimento da caldeira em kW	6,40
Potência total em kW	7,90
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	3,50
Possível variante de tensão 1	
Ligação eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	6,90
Potência total em kW	10,20
Fusível em A	25

## PTD 901 [LIFT ECO WES DOS]

Máquina de lavar louça de carga deslizante

c/ recup. calor de saída de ar e de águas residuais e função de campânula auto.



Código EAN: 4002516485766 / Número de material: 11917990 /  
Número de material antigo: 61090126D

<b>Possível variante de tensão 2</b>	
Ligação elétrica	AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	6,40
Potência total em kW	6,90
Fusível em A	32
<b>Ligação à água/descarga da água</b>	
Água fria [quantidade]	1
Pressão de fluxo necessária em bar	1,50-6,00
Bomba de esgoto [DN]	19
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	65
Bomba de aumento de pressão	•
Descalcificador de água	•
Dureza da água máxima em mmol/l	3,58
Consumo de água por ciclo de lavagem em l	2,20
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	150
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	150
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior com tampa fechada, altura em mm	2175
Medida exterior com tampa aberta, altura em mm	2175
Medida exterior, largura em mm	635
Medida exterior, profundidade em mm	750
Medida exterior, altura bruta em mm	1910
Medida exterior, largura bruta em mm	770
Medida exterior, profundidade bruta em mm	880
Cuba útil, altura em mm	440
Cuba útil, largura em mm	540
Cuba útil, profundidade do cesto inferior em mm	500
Cuba útil, profundidade em mm	550
Altura de inserção acima do piso em mm	850
Peso líquido (kg)	160
Peso bruto em kg	176
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	2275
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de emissão e pressão sonora no local de trabalho (LpA)	62 dB(A) re 20 µPa
<b>Programas</b>	
Programa para sujidade leve	•
Programa para sujidade normal	•
Programa para sujidade intensa	•
Opções do programa adicionais	•
Específico para material a lavar	•
Pré-lavagem extra	•
Limpeza automática	•
Descalcificação	•
Limpeza base	•
<b>Configuração dos cestos</b>	
Sem equipamento dos cestos	•
<b>Equipamento</b>	
Bomba doseadora integrada/Módulo doseador para secante	•
Bomba doseadora/módulo doseador para detergente líquido integrados	•

PTD 901 [LIFT ECO WES DOS]

Máquina de lavar louça de carga deslizante

c/ recup. calor de saída de ar e de águas residuais e função de campânula auto.