

PDR 910 [EL]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento elétrico com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



- Volume do tambor de 180.00 l, capacidade de carga de 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única

Código EAN: 4002516491859 / Número de material: 11924400 / Número de material antigo: 52910001EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	10,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18	10,0
Relação de carga	1:18
Volume do tambor em l	180,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	440
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	7,40
Consumo energético específico em kWh/kg	0,51
Tempo de funcionamento do programa em min.	36
Comando	
Tipo de comando	M Touch Pro
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•

PDR 910 [EL]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento elétrico com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516491859 / Número de material: 11924400 /
Número de material antigo: 52910001EU

Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	7,94
Potência total em kW	8,20
Fusível em A	16
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1020
Medida exterior, largura líquida em mm	700
Medida exterior, profundidade líquida em mm	763
Medida exterior, altura bruta em mm	1215
Medida exterior, largura bruta em mm	760
Medida exterior, profundidade bruta em mm	820
Peso líquido em kg	72,0
Peso bruto em kg	80
Carga máxima no piso em N/m ²	853
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	50 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	3,90
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
Função Delicado	•
Canal de comunicação	•
Iluminação do tambor	•
Seleção do programa através da moldura colorida	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Secador com Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	4
Fato de proteção [quantidade]	1
Casaco de proteção [quantidade]	2
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	2
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	2
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	182
Mopas, algodão, 40 cm [quantidade]	42
Mopas, algodão, 50 cm [quantidade]	36
Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade]	66
Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade]	47
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	2
Normas e certificados	
CE	•

PDR 910 [EL]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento elétrico com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.