

PDR 910 [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



- Volume do tambor de 180.00 l, capacidade de carga de 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única

Código EAN: 4002516491873 / Número de material: 11924460 / Número de material antigo: 52910005EU

| Construção e modelo | |
|--|---------------------------|
| Modelo | Máquina de carga frontal |
| Linha | Desempenho Plus |
| Frente | Aço inoxidável |
| Cor do painel | Aço inoxidável |
| Capacidade de carga em kg | 10,0 |
| Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:22,5 | 18 (8,0) lb (kg) |
| Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18 | 10,0 |
| Relação de carga | 1:18 |
| Volume do tambor em l | 180,00 |
| Sistema de secagem | Saída de ar |
| Abertura da porta [Ø] em mm | 440 |
| Ângulo de abertura da porta em graus | 180 |
| Batente da porta | à esquerda |
| Tambor com estrutura de favos em inox | Sim |
| Aplicação | |
| Adequado para hotelaria e restauração | • |
| Adequado para lares de idosos e casas de repouso | • |
| Adequado para a gestão de instalações | • |
| Adequado para lavandaria | • |
| Adequado para condomínios e residências | • |
| Adequado para a limpeza de têxteis | • |
| Adequado para lavandarias e engomadoras | • |
| Adequado para oficinas | • |
| Adequado para bombeiros e serviços de salvamento | • |
| Adequado para coudelarias e centros hípicas | • |
| Adequado para universidades, escolas e infantários | • |
| Adequado para hospitais | • |
| Adequado para parques de campismo | • |
| Adequado para clubes desportivos | • |
| Adequado para Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Adequado para consultórios médicos e dentários | • |
| Adequado para a indústria petroquímica | • |
| Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares | • |
| Adequado para parques temáticos e estâncias de férias | • |
| Adequado para instituições estatais/sociais | • |
| Dados de potência | |
| Potência de evaporação máxima em l/h | 8,00 |
| Consumo energético específico em kWh/kg | 0,52 |
| Tempo de funcionamento do programa em min. | 47 |
| Comando | |
| Tipo de comando | M Touch Pro |
| Programabilidade | Programável |
| Comando do programa | Comando humidade residual |
| Pré-seleção de início máx. em h | 24 |
| Indicação do tempo restante | • |
| Indicação da sequência do programa | • |
| Idiomas do visor configuráveis | • |

PDR 910 [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516491873 / Número de material: 11924460 /
Número de material antigo: 52910005EU

| Ligação elétrica padrão | |
|--|--------------------|
| Tipo de aquecimento | Gás |
| Ligação elétrica | 1N AC 230V 50HZ |
| Potência de aquecimento elétrica em kW | 0,00 |
| Potência de aquecimento a gás em KW | 8,00 |
| Potência total em kW | 0,32 |
| Fusível em A | 10 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 1020 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 700 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 763 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 1215 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 760 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 820 |
| Peso líquido em kg | 75,0 |
| Peso bruto em kg | 83 |
| Carga máxima no piso em N/m ² | 883 |
| Nível de emissões | |
| Nível de ruído no local de trabalho | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Libertação de calor no local em Mj/h | 3,90 |
| Equipamento | |
| Reverso inteligente do tambor | • |
| Fluxo de ar axial | • |
| Filtro de grande dimensão | • |
| PerfectDry | • |
| Pás Soft-Lift | • |
| Função Delicado | • |
| Canal de comunicação | • |
| Iluminação do tambor | • |
| Seleção do programa através da moldura colorida | • |
| Acessórios independentes do aparelho | • |
| Possibilidades de ligação | |
| Sistema de pagamento (opção) | • |
| Interface ótica para acesso de assistência técnica | • |
| Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção) | • |
| Secador com Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| Módulo LAN (opção) | • |
| Capacidades | |
| Máscaras de proteção respiratória [quantidade] | 4 |
| Fato de proteção [quantidade] | 1 |
| Casaco de proteção [quantidade] | 2 |
| Edredões sintéticos [quantidade] | 1 |
| Almofadas sintéticas [quantidade] | 2 |
| Edredões de penas [quantidade] | 1 |
| Almofadas de penas [quantidade] | 2 |
| Panos de limpeza, 22 g [quantidade] | 182 |
| Mopas, algodão, 40 cm [quantidade] | 42 |
| Mopas, algodão, 50 cm [quantidade] | 36 |
| Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade] | 66 |
| Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade] | 47 |
| Mantas de verão para cavalos [quantidade] | 2 |

PDR 910 [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás
com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.