

## PDR 910 [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



- Volume do tambor de 180.00 l, capacidade de carga de 8.0 kg – 10.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única

Código EAN: 4002516491873 / Número de material: 11924460 /  
Número de material antigo: 52910005EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:22,5	8,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18	10,0
Volume do tambor em l	180,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	440
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	À esquerda
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	8,0
Consumo energético específico em kWh/kg	0,52
Tempo de funcionamento do programa em min.	40
Comando	
Tipo de comando	M Touch Pro
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comandado por humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•

## PDR 910 [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516491873 / Número de material: 11924460 /  
Número de material antigo: 52910005EU

<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	1N AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento a gás em KW	8,00
Potência total em kW	0,32
Fusível em A	10
<b>Dimensões e peso da máquina de secar roupa</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1020
Medida exterior, largura líquida em mm	700
Medida exterior, profundidade líquida em mm	763
Medida exterior, altura bruta em mm	1215
Medida exterior, largura bruta em mm	760
Medida exterior, profundidade bruta em mm	820
Peso líquido em kg	75,0
Peso bruto em kg	83
Carga máxima no piso em N	883
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	50 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	3,90
<b>Equipamento</b>	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
Função Delicado	•
Canal de comunicação	•
Iluminação do tambor	•
Seleção do programa através da moldura colorida	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Eficiência</b>	
Taxa de reciclagem em %	89
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Corte de picos de carga / gestão de energia (opção)	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
<b>Capacidades</b>	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	4
Fato de proteção [quantidade]	1
Casaco de proteção [quantidade]	2
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	2
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	2
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	182

PDR 910 [G]

Secador de saída de ar Profissional, com aquecimento a gás com comando programável M Touch Pro para a máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516491873 / Número de material: 11924460 /  
Número de material antigo: 52910005EU

Mopas, algodão, 40 cm [quantidade]	42
Mopas, algodão, 50 cm [quantidade]	36
Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade]	66
Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade]	47
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	2

#### Normas e certificados

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
Gás DVGW	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•