

APWM 017

Suporte da bomba doseadora

com fundo inclinado para o esvaziamento total do volume de líquidos.



- Indicado para a montagem da caixa de bomba doseadora DOS G2
- Indicado para a montagem da unidade de bomba doseadora DOS GP3
- Com 4 rodas móveis para a máxima mobilidade
- Indicado para montagem de bombas doseadoras Brightwell e APWM 054

Código EAN: 4002516501404 / Número de material: 11933700 /
Número de material antigo: 59510017EU

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 017

Suporte da bomba doseadora

com fundo inclinado para o esvaziamento total do volume de líquidos.



Código EAN: 4002516501404 / Número de material: 11933700 /
Número de material antigo: 59510017EU

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1030
Medida exterior, largura líquida em mm	1000
Medida exterior, profundidade líquida em mm	371
Medida exterior, altura bruta em mm	1152
Medida exterior, largura bruta em mm	1300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	413
Peso líquido [kg]	9,00
Peso bruto em kg	10,00