

APWM 067

Exaustor de vapores
para o transporte de vapor para a conduta de exaustão.



- Melhoria do clima interior
- Os odores são dissipados
- Resistente à temperatura e à humidade
- Potência aprox. 50 metros cúbicos por hora

Código EAN: 4002516502197 / Número de material: 11935040 /
Número de material antigo: 59510067D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
Categoria do produto	
Ventilador adicional	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	280
Medida exterior, largura líquida em mm	190
Medida exterior, profundidade líquida em mm	240
Medida exterior, altura bruta em mm	140
Medida exterior, largura bruta em mm	290
Medida exterior, profundidade bruta em mm	295
Peso líquido [kg]	3,52
Peso bruto em kg	3,72