

PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto para cumprir os requisitos da gestão de instalações. Capacidade de carga 6.0 kg.



- Volume do tambor de 57 l, capacidade de carga 6.0 kg
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única
- Painel linguisticamente neutro com seletor rotativo – M Select
- Limpeza profunda – programas especiais para esfregonas e panos
- Melhor remoção de sujidade: pré-centrifugação patenteada *

* Patente: EP 2 003 236 B1

Código EAN: 4002516543541 / Número de material: 11947420 /
Número de material antigo: 51506161IB

| Modelo e versão | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Modelo | Máq.carga frontal, coluna |
| Linha | Performance |
| Frente | Branco lótus |
| Cor do painel | Aço inoxidável |
| Capacidade de carga em kg | 6,0 |
| Volume do tambor em l | 57 |
| Abertura da porta [Ø] em mm | 300 |
| Ângulo de abertura da porta em graus | 167 |
| Batente da porta | à direita |
| Motor síncrono isento de manutenção | • |
| Tambor com estrutura de favos com parede traseira do tambor perfurada | • |
| Aplicação | |
| Adequado para a gestão de instalações | • |
| Dados de rendimento | |
| Eficácia comprovada contra vírus | • |
| Higiene testada | • |
| Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg | 8,70 |
| Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg | 0,17 |
| Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg | 8,20 |
| Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg | 0,06 |
| Consumo de água com ligação de água fria em l | 52,0 |
| Consumo energético com ligação de água fria em kWh | 1,00 |
| Consumo de energia ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em kWh | 1,40 |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria | 59 |
| Consumo de água com ligação de água quente em l | 49,0 |
| Consumo energético com ligação de água quente em kWh | 0,36 |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente | 49 |
| Humidade residual com lavagem a frio em % | 52 |
| Humidade residual com lavagem a quente em % | 50 |
| Humidade residual no reprocessamento de mopas em % | 20 |
| Velocidade de centrifugação em rpm. | 1400 |
| Fator g | 535 |
| Comando | |
| Tipo de comando | M Select |
| Programabilidade | Programável |
| Pré-seleção de início máx. em h | 96 |
| Indicação do tempo restante | • |
| Indicação da sequência do programa | • |
| Painel com símbolos facilmente compreensíveis | • |
| Idioma selecionável a qualquer momento | • |

PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto para cumprir os requisitos da gestão de instalações. Capacidade de carga 6.0 kg.



Código EAN: 4002516543541 / Número de material: 11947420 /
Número de material antigo: 51506161IB

| Dosagem | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Gaveta de detergentes | 3 compartimentos |
| Adaptador de dosagem flexível (opcional) | • |
| Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade] | 6 |
| Sensor de nível de vazão | • |
| Ligação elétrica padrão | |
| Tipo de aquecimento | Elétrico |
| Ligação elétrica | 2N~ 400V 50HZ |
| Potência de aquecimento em kW | 4,60 |
| Potência total em kW | 4,80 |
| Fusível em A | 16 |
| Possível variante de tensão 1 | |
| Ligação elétrica | 230V~ |
| Potência de aquecimento em kW | 2,30 |
| Potência total em kW | 2,50 |
| Fusível em A | 16 |
| Ligação da água/esgoto da água | |
| Água fria [quantidade] | 1x 1/2" com rosca de 3/4" |
| Água quente [quantidade] | 1x 1/2" com rosca de 3/4" |
| Bomba de esgoto com filtro fino | DN 22 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 850 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 596 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 714 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 944 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 660 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 768 |
| Peso líquido em kg | 99,0 |
| Peso bruto em kg | 104 |
| Carga máxima no piso em N | 2820 |
| Níveis de emissão | |
| Nível de ruído no local de trabalho | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Libertação de calor no local em Mj/h | 1,00 |
| Equipamento | |
| Pré-centrifugação patenteada | • |
| Tratamento de panos | • |
| Monitorização do desequilíbrio tridimensional | • |
| Amortecedor profissional | • |
| Cruzeta resistente de aço inoxidável | • |
| Enxaguamento desinfetante | • |
| EcoSpeed | • |
| Tecnologia das pás elevatórias eficiente | • |
| Monitorização da temperatura | • |
| Resistência especial | • |
| Sistema automático de quantidade+ | • |
| Caudalímetro | • |
| Canal de comunicação | • |
| Adicionar mais roupa | • |
| Acessórios independentes do aparelho | • |

PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto para cumprir os requisitos da gestão de instalações. Capacidade de carga 6.0 kg.



Código EAN: 4002516543541 / Número de material: 11947420 /
Número de material antigo: 51506161IB

| Eficiência e sustentabilidade | |
|--------------------------------------------------------|----|
| Taxa de reciclagem em % | 95 |
| Possibilidades de ligação | |
| Interface ótica para acesso de assistência técnica | • |
| Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Capacidades | |
| Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade] | 31 |
| Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade] | 27 |
| Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade] | 50 |
| Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade] | 35 |
| Normas, cert. e marc. | |
| CE | • |
| VDE-CEM | • |
| VDE | • |
| Proteção contra salpicos de água IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas | • |