

H 2760-2 B PizzaPlus

Forno

inclui voucher para uma pedra para pizza e assar Gourmet gratuita.



- Visor de 7 segmentos com botão rebatível: EasyControl
- Limpeza fácil: equipamento PerfectClean
- Espaço e flexibilidade: 76 litros de volume interior em 5 níveis
- Manuseio simples: calhas telescópicas FlexiClip
- Inclui voucher para uma pedra para pizza e assar HBS 70 Gourmet

A+

Código EAN: 4002516521792 / Número de material: 11955890 /
Número de material antigo: 22276244IB

Construção e design	
Forno de encastrar	•
ContourLine	•
Cor do aparelho	Aço inox CleanSteel
Botão rebatível	•
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Conforto de utilização	
Visor	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Regulações individuais	•
Funções de tempo	•
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Conforto de manutenção	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Interior do forno com PerfectClean e parede posterior catalítica	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	1 spot de halogéneo

H 2760-2 B PizzaPlus

Forno

inclui voucher para uma pedra para pizza e assar Gourmet gratuita.



Código EAN: 4002516521792 / Número de material: 11955890 /

Número de material antigo: 22276244IB

Temperaturas mín. em °C	30
Temperaturas máx. em °C	250
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	596
Regulação da temperatura do forno a vapor em °C	30-250
Profundidade do aparelho em mm	569
Peso em kg	42,0
Potência máxima instalada em kW	3,50
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Número de fases	1
Fusível em A	16
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	1,50
Substituir lâmpada	Cliente
Acessórios fornecidos	
Tabuleiro universal com PerfectClean	1
Grelha para bolos e assados	1
Calhas telescópicas FlexiClip (par)	1
Grelhas laterais amovíveis (par)	1
Voucher para uma pedra de assar e de pizza HBS 70 Gourmet	1