

PDW 909 [EL DP DD]

Coluna lavar/secar profissional, aquecimento elétrico com bomba de esgoto para lavar/secar num espaço mínimo, com bomba de esgoto.



- Volume do tambor 80 l ou 180 l, capacidade de carga 2 x 9.0 kg
- 18 % menos de consumo de água e 45 % menos de consumo de energia*
- Ergonómico: comando central M Touch Pro (Plus)
- Elevado rendimento: tempos de programa muito curtos
- Possibilidade de ligação à rede sustentável via LAN e Wi-Fi

* Com base no programa 60° para roupa de cor com ligação à água quente, em comparação com o modelo anterior.

Código EAN: 4002516532484 / Número de material: 11994110 /
Número de material antigo: 51909516EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina carga frontal, coluna
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Carga da máquina de lavar roupa em kg	9,0
Carga do secador em kg	9,0
Relação de carga da máquina de lavar roupa	1:9
Relação de carga do secador	1:20
Volume do tambor da máquina de lavar roupa em l	80
Volume do tambor do secador em l	180
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta da máquina de lavar roupa [Ø] em mm	370
Abertura da porta do secador [Ø] em mm	440
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	Máq.lavar roupa dir./sec. esq.
Fecho de porta automático	•
Tambor com estrutura de favos	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico em l/kg	6,60
Consumo energético específico da máquina de lavar roupa em kWh/kg	0,03
Tempo de execução do programa da máquina de lavar roupa em min.	45
Humidade residual com lavagem a frio em %	47
Humidade residual com lavagem a quente em %	44
Velocidade de centrifugação da máquina de lavar roupa em rpm	1300
Fator g da máquina de lavar roupa	518
Comando	
Tipo de comando da máquina de lavar roupa	M Touch Pro Plus
Tipo de comando do secador	M Touch Pro

PDW 909 [EL DP DD]

Coluna lavar/secar profissional, aquecimento elétrico com bomba de esgoto para lavar/secar num espaço mínimo, com bomba de esgoto.



Código EAN: 4002516532484 / Número de material: 11994110 /
Número de material antigo: 51909516EU

Programabilidade da máquina de lavar roupa	Frei Programmierbar
Programabilidade do secador	Programmierbar
Pré-seleção de início máx. em h da máquina de lavar roupa	Frei wählbar
Pré-seleção de início máx. em h do secador	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Programas para hotelaria e restauração	•
Programas para lares de idosos e casas de repouso	•
Programas para lavandarias	•
Programas para residências e construções habitacionais	•
Programas para limpeza de têxteis	•
Programas para lavandarias e engomadoras	•
Programas para pequenas empresas	•
Programas para bombeiros e serviços de emergência	•
Programas para universidades, infantários e escolas	•
Programas para hospitais	•
Programas para parques de campismo	•
Programas para clubes desportivos	•
Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness	•
Programas para residências particulares	•
Programas para consultórios médicos e dentários	•
Dosagem da máquina de lavar roupa	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	6
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento da máquina de lavar roupa	Elétrico
Tipo de aquecimento do secador	Elétrico
Ligação elétrica da máquina de lavar roupa	3N AC 400 V 50 Hz
Potência de aquecimento da máquina de lavar roupa em kW	7,95
Potência máxima instalada da máquina de lavar roupa em kW	8,20
Proteção da máquina de lavar roupa em A	16,0
Ligação elétrica do secador	3N AC 400 V 50 Hz
Potência de aquecimento do secador em kW	7,94
Potência máxima instalada do secador em kW	8,20
Fusível do secador em A	16,0
Possíveis variantes de fixação	
Ligação elétrica da máquina de lavar roupa	3N AC 400 V 50 Hz
Potência de aquecimento da máquina de lavar roupa em kW	7,95
Potência máxima instalada da máquina de lavar roupa em kW	8,20
Proteção da máquina de lavar roupa em A	16,0
Ligação elétrica do secador	3N AC 400 V 50 Hz
Potência de aquecimento do secador em kW	7,94

PDW 909 [EL DP DD]

Coluna lavar/secar profissional, aquecimento elétrico com bomba de esgoto para lavar/secar num espaço mínimo, com bomba de esgoto.

Código EAN: 4002516532484 / Número de material: 11994110 /
Número de material antigo: 51909516EU

Potência máxima instalada do secador em kW	8,20
Fusível do secador em A	16,0
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água de processo (opção) [quantidade]	1 x 1/2" com rosca de 3/4"
Bomba de esgoto	DN 22
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1940
Medida exterior, largura líquida em mm	692
Medida exterior, profundidade líquida em mm	761
Peso líquido em kg	208,0
Peso bruto em kg	232,0
Carga máxima no piso em N/m ²	3235
Peso líquido em kg	139,00
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	63 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor na cuba da máquina de lavar roupa em Mj/h	3,00
Libertação de calor na cuba do secador em Mj/h	1,62
Equipamento	
Lavagem de desinfecção da máquina de lavar roupa	•
Monitorização da temperatura da máquina de lavar roupa	•
Caudalímetro da máquina de lavar roupa	•
Resistência especial da máquina de lavar roupa	•
Reverso inteligente do tambor do secador	•
Secador com circulação de ar axial	•
Filtro de grandes dimensões do secador	•
Secador PerfectDry	•
Aletas Softlift do secador	•
Função Delicado do secador	•
Cesto para secador (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
LAN da máquina de lavar roupa	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	13
Fatos de proteção [quantidade]	1
Casaco de proteção [quantidade]	2
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	2
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	2
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	204
Mopas, algodão, 40 cm [quantidade]	42
Mopas, algodão, 50 cm [quantidade]	33

PDW 909 [EL DP DD]

Coluna lavar/secar profissional, aquecimento elétrico com bomba de esgoto para lavar/secar num espaço mínimo, com bomba de esgoto.



Código EAN: 4002516532484 / Número de material: 11994110 /
Número de material antigo: 51909516EU

Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade] 47

Mantas de verão para cavalos [quantidade] 2

Normas e certificados

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

Proteção contra salpicos de água IP X4

•

WEEE

•

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

•