

DAS 4620

Exaustor de pala

com comando EasySwitch para uma operação confortável.



- Design clássico: painel em aço inoxidável com largura de 60 cm
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Iluminação uniforme graças à faixa LED
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Recirculação de ar com filtro Active AirClean ou Longlife AirClean

A+++

Código EAN: 4002516569855 / Número de material: 12011240 /
Número de material antigo: 28S4620SIB

Tipo de construção	
Exaustor de pala extensível	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 151
Filtro de carvão ativo especial	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Cor	Aço inox
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
EasySwitch	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+++
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	23,1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	1
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	1 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	330 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	180
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	280
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	400
Potência de exaustão nível Booster (m³/h)	600
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	38,0

DAS 4620

Exaustor de pala

com comando EasySwitch para uma operação confortável.



Código EAN: 4002516569855 / Número de material: 12011240 /
Número de material antigo: 28S4620SIB

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 48,0

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 56,0

Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 66,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) 25,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 34,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13 42,0

Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 53,0

Recirculação de ar

Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591 165

Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591 265

Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591 380

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591 585

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 43,0

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 53,0

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 62,0

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3 72,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13 29,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13 40,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 48,0

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 59,0

Segurança

Desativação de segurança •

Caraterísticas técnicas

Largura do corpo do exaustor em mm 596

Altura do corpo do exaustor em mm 36

Profundidade do corpo do exaustor em mm 273

Distância mínima sobre placas elétricas em mm 450

Peso líquido em kg 12,0

Comprimento do cabo elétrico em m 1,5

Ficha de segurança •

Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm 650

Potência máxima instalada em kW 0,09

Tensão em V 230

Fusível em A 10

Número de fases 1

Frequência em Hz 50

DAS 4620

Exaustor de pala

com comando EasySwitch para uma operação confortável.




Código EAN: 4002516569855 / Número de material: 12011240 /
Número de material antigo: 28S4620SIB

Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro de carvão ativado	Nein

DAS 4620

Exaustor de pala

com comando EasySwitch para uma operação confortável.



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings