

DAS 4630

Exaustor de pala

com comando SmartControl intuitivo.



- Elegante: painel de comando preto obsidiana com 60 cm largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Iluminação uniforme graças à faixa LED
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Recirculação de ar com filtro Active AirClean ou Longlife AirClean



Código EAN: 4002516569800 / Número de material: 12011250 /
Número de material antigo: 28S4630BIB

Tipo de construção	
Exaustor de pala extensível	•
Construção e design	
Cor	Preto obsidiana
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 151,DUU 150
Filtro de carvão ativo especial	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Comando eletrónico	•
SmartControl	•
Níveis Booster	1
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicador de saturação dos filtros de gordura	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	23,5
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+++
Motor ECO	•
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de gestão de energia	•
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Conforto de manutenção	
Interior CleanCover	•
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	1
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	1 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	330 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	180
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	280
Débito de ar nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	400
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h)	600

DAS 4630

Exaustor de pala

com comando SmartControl intuitivo.



Código EAN: 4002516569800 / Número de material: 12011250 /

Número de material antigo: 28S4630BIB

Potência de exaustão no nível Booster 2 (m ³ /h)	720
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	38,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	48,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	56,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	66,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	70,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	25,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	34,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	42,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	53,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	57,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	165
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	265
Débito de ar nível 3 (m ³ /h) conforme EN 61591	380
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m ³ /h) conforme EN 61591	585
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m ³ /h) conforme EN 61591	695
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	43,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	62,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	72,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	77,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	29,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	40,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	59,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	63,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•

DAS 4630

Exaustor de pala

com comando SmartControl intuitivo.



Código EAN: 4002516569800 / Número de material: 12011250 /
Número de material antigo: 28S4630BIB

Caraterísticas técnicas

Largura do corpo do exaustor em mm	596
Altura do corpo do exaustor em mm	36
Profundidade do corpo do exaustor em mm	273
Peso líquido em kg	12,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Número de fases	1
Potência máxima instalada em kW	0,16
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Frequência em Hz	50

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima

•

Acessórios fornecidos


Válvula antirretorno

•

DAS 4630

Exaustor de pala

com comando SmartControl intuitivo.



DAS4630, DAS4631, Installation drawings