

DAS 4630
Exaustor de pala
com comando SmartControl intuitivo.



- Elegante: painel de comando preto obsidiana com 60 cm largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Iluminação uniforme graças à faixa LED
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Recirculação de ar com filtro Active AirClean ou Longlife AirClean

A+++

Código EAN: 4002516569800 / Número de material: 12011250 /
Número de material antigo: 28S4630BIB

Tipo de construção	
Exaustor de pala extensível	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 151
Filtro de carvão ativo especial	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Cor	Preto obsidiana
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
SmartControl	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+++
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	23,5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	1
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	1 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	330 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	180
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	280
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	400
Potência de exaustão nível Booster (m³/h)	600
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h)	720

DAS 4630
Exaustor de pala
com comando SmartControl intuitivo.



Código EAN: 4002516569800 / Número de material: 12011250 /
Número de material antigo: 28S4630BIB

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	38,0
---	------

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	48,0
---	------

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	56,0
---	------

Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	66,0
--	------

Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	70,0
--	------

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
--	------

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	34,0
---	------

Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	42,0
---	------

Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	53,0
--	------

Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	57,0
--	------

Recirculação de ar

Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	165
---	-----

Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	265
---	-----

Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	380
---	-----

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	585
--	-----

Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	695
--	-----

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	43,0
---	------

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
---	------

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	62,0
---	------

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	72,0
--	------

Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	77,0
--	------

Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13)	29,0
---	------

Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13)	40,0
---	------

Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13)	48,0
---	------

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13)	59,0
--	------

Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13)	63,0
--	------

Segurança

Desativação de segurança	•
--------------------------	---

Vidro de segurança temperado (ESG)	•
------------------------------------	---

Caraterísticas técnicas

Largura do corpo do exaustor em mm	596
------------------------------------	-----

DAS 4630

Exaustor de pala


com comando SmartControl intuitivo.



Código EAN: 4002516569800 / Número de material: 12011250 /
Número de material antigo: 28S4630BIB

Altura do corpo do exaustor em mm	36
Profundidade do corpo do exaustor em mm	273
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima sobre placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Peso líquido em kg	12,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Potência máxima instalada em kW	0,16
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro de carvão ativado	Nein

DAS 4630
Exaustor de pala
com comando SmartControl intuitivo.



DAS4630, DAS4631, Installation drawings