

DAS 4930  
Exaustor de pala  
com comando SmartControl intuitivo.



- Elegante: painel de comando preto obsidiana com 90 cm largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Iluminação uniforme graças à faixa LED
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Recirculação de ar com filtro Active AirClean ou Longlife AirClean

**A+++**

Código EAN: 4002516570172 / Número de material: 12011280 /  
Número de material antigo: 28S4930BIB

<b>Tipo de construção</b>	
Exaustor de pala extensível	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 151
Filtro de carvão ativo especial	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Cor	Preto obsidiana
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
SmartControl	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+++
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	23,4
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
<b>Sistema de filtragem</b>	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	1
<b>Iluminação</b>	
LED	•
Quantidade x Watt	1 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	300 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
<b>Ventilador</b>	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
<b>Saída de ar</b>	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	180
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	280
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	400
Potência de exaustão nível Booster (m³/h)	720
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h)	720

DAS 4930  
Exaustor de pala  
com comando SmartControl intuitivo.



Código EAN: 4002516570172 / Número de material: 12011280 /  
Número de material antigo: 28S4930BIB

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	37,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	47,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	55,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	66,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	70,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	33,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	41,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	52,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	56,0
<b>Recirculação de ar</b>	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	165
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	265
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	380
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	695
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	720
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	43,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	61,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	73,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	77,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	29,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	39,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	59,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	63,0
<b>Segurança</b>	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Largura do corpo do exaustor em mm	896

DAS 4930

Exaustor de pala



com comando SmartControl intuitivo.



Código EAN: 4002516570172 / Número de material: 12011280 /  
Número de material antigo: 28S4930BIB

Altura do corpo do exaustor em mm	36
Profundidade do corpo do exaustor em mm	273
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima sobre placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Peso líquido em kg	14,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Potência máxima instalada em kW	0,16
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
<b>Instruções de montagem</b>	
Ligação à saída de ar em cima	•
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Válvula antirretorno	•
<b>Acessórios que podem ser adquiridos</b>	
Filtro de carvão ativado	Nein

DAS 4930  
Exaustor de pala  
com comando SmartControl intuitivo.



DAS4930, DAS4931, Installation drawings