

DAS 8930

Exaustor de pala

com comando SmartControl White para instalação em armários superiores estreitos.



- Delicadeza: painel plano em aço inoxidável com 90 cm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Iluminação uniforme graças à faixa LED
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Recirculação de ar com filtro Active AirClean ou Longlife AirClean

A++

Código EAN: 4002516570332 / Número de material: 12011300 /
Número de material antigo: 28S8930SIB

Tipo de construção	
Exaustor de pala extensível	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 151
Filtro de carvão ativo especial	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Cor	Aço inox
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
SmartControl	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	25,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	1
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	1 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	270 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	190
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	290
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	400
Potência de exaustão nível Booster (m³/h)	630
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h)	880

DAS 8930

Exaustor de pala

com comando SmartControl White para instalação em armários superiores estreitos.



Código EAN: 4002516570332 / Número de material: 12011300 /
Número de material antigo: 28S8930SIB

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	35,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	44,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	51,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	62,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	48,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	56,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	175
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	270
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	425
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	630
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	720
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	40,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	49,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	61,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	71,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	74,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	26,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	36,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	47,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	57,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	60,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	861
Altura do corpo do exaustor em mm	60

DAS 8930

Exaustor de pala

com comando SmartControl White para instalação em armários superiores estreitos.





Código EAN: 4002516570332 / Número de material: 12011300 /
Número de material antigo: 28S8930SIB

Profundidade do corpo do exaustor em mm	307
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima sobre placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Peso líquido em kg	17,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Potência máxima instalada em kW	0,23
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Molde de montagem	•
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro de carvão ativado	Nein

DAS 8930

Exaustor de pala

com comando SmartControl White para instalação em armários superiores estreitos.



DAS8930, Installation drawings