

Classic C1 Flex

Aspirador com saco

com tubo telescópico para aspiração cómoda.



- Aspiração com economia de energia: 800 W
- Escova de aspiração universal versátil
- Tubo plano longo, flexível para limpeza de nichos estreitos
- Muito leve: 5,8 kg com acessórios de aspiração
- Aspiração fácil de grandes áreas devido ao raio de ação de 9 m

Código EAN: 4002516554059 / Número de material: 12030020 /
Número de material antigo: 41BAF531SEE

Tipo de construção	
Aspirador com saco	•
Modelo	Classic C1
Variante do motor	PowerLine
Tipo de produto	SBAF5
Construção e design	
Cor	Branco lótus
Conforto de utilização	
Regulação eletrónica da potência de aspiração	Botão seletor giratório 6 níveis
Pega XXL	•
Tubo de aspiração	Tubo telescópico Comfort Compact
Park-System para curtas interrupções	•
Park-System para paragem	Unilateral
Mobilidade	
Rodas antirrisco com eixo em aço	•
3 rodas giratórias	•
Raio de ação em m	9
Comprimento do cabo em m	5,5
Sistema de filtragem	
Tipo de saco para aspirador	HyClean GN
Volume do saco do pó em l	4,5
Indicador de substituição do saco do pó	•
Filtro de saída de ar	Filtro AirClean
Filtro de proteção do motor	•
Segurança	
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e pega	•
Posicionamento automático do saco do pó	•
Caraterísticas técnicas	
Potência em watts	800
Volume em dB	79,0
Largura em mm	463
Altura em mm	221
Peso em kg	5,5
Potência nominal em W	800
Acessórios fornecidos	
Acessório de três peças	No VarioClip
Escova para estofos	•
Tubo plano	•
Tubo plano flexível e extralongo SFD 20	•
Escova para móveis com cerdas artificiais	•
Escova de aspiração SBD 355-3	•
Filtro	Filtro AirClean
Escova de limpeza	Não