

Complete C2 Flex - SFAF5  
Aspiradores  
com motor eficiente para uma aspiração económica.



- Potência de sucção máxima: 890 W
- Escova de aspiração Universal versátil
- Aspiração fácil de grandes pisos devido ao raio de ação de 10 m
- Confortável e versátil com acessórios de três peças integrados
- Tubo plano longo, flexível para limpeza de nichos estreitos

Código EAN: 4002516556077 / Número de material: 12035020 /  
Número de material antigo: 41FAF531SEE

<b>Modelo</b>	
Aspirador com saco	•
Marca do produto	Complete C2
Variante do motor	PowerLine
Tipo de produto	SFAF5
Cor do aparelho	Preto obsidiana
<b>Conforto de utilização</b>	
Regulação eletrónica da potência de aspiração	Botão seletor giratório 6 níveis
Pega de transporte ergonómica	•
Pega ergonómica	•
Sistema Silence	•
Tubo de aspiração	Tubo telescópico Comfort
Park-System para curtas interrupções	•
Park-System para paragem	de ambos os lados
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Potência nominal de entrada em W	890
<b>Mobilidade</b>	
Rodas antirrisco com eixo em aço	•
3 rodas giratórias	•
Raio de ação em m	10
Comprimento do cabo em m	6,5
<b>Sistema de filtragem</b>	
Tipo de saco para aspirador	HyClean GN
Volume do saco do pó em l	4,5
Indicador de substituição do saco do pó	•
Filtro de saída de ar	Filtro AirClean
Filtro de proteção do motor	•
<b>Segurança</b>	
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e pega	•
Posicionamento automático do saco do pó	•
Cinta envolvente para proteção dos móveis	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Potência máxima em watts	890
Volume em dB	80,0
Diâmetro em mm	487
Altura em mm	227
Peso em kg	7,0
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Acessório de três peças	integrado
Escova para estofos	•
Tubo plano flexível e extralongo SFD 20	•
Escova para móveis com cerdas artificiais	•
Escova de aspiração SBD 355-3	•
Filtro	Filtro AirClean
Escova de limpeza	Não