


D 800-3500 [G] LACO

Calandra a gás

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3500 mm.



- Rendimento de 265.0 kg/h*, diâmetro do rolo de 800 mm, largura de trabalho??
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado(opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: sistema circulatório a óleo eficiente
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho


Código EAN: 4002516556732 / Número de material: 12035410 /
Número de material antigo: 53803535D

Construção e modelo	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinzeno-ferro
Diâmetro do rolo em mm	800
Largura de trabalho em mm	3500
Material do berço	Aço
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.)
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
Dados de potência	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	265,0
Comando	
Visor Touch (opcional)	Touch-Display LACO (Option)
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	3,0
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	12,0
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento a gás em KW	140,00
Potência total em kW	6,32
Fusível em A	40
Transportador de calor	
Bomba de circulação de óleo	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	1615
Medida exterior, largura em mm	4765
Medida exterior, profundidade em mm	2115
Medida exterior, altura bruta em mm	1700
Medida exterior, largura bruta em mm	4800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1900
Peso líquido em kg	3600
Peso bruto em kg	3630
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa
Equipamento	
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•

D 800-3500 [G] LACO

Calandra a gás

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3500 mm.



Código EAN: 4002516556732 / Número de material: 12035410 /

Número de material antigo: 53803535D

Mesa de introdução (opcional) •

Desenrolador de roupa •

Caixa para roupa •

Retorno de roupa (opção) •

Botão seletor rotativo para duas temperaturas (opção) •

Acessórios independentes do aparelho •

Possibilidades de ligação

Dobragem (opcional) •

Normas e certificados

CE •