


## D 800-3500 [S] LACO

### Calandra, Vapor

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3500 mm.



- Rendimento de 265.0 kg/h\*, diâmetro do rolo de 800 mm, largura de trabalho de 3500 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado(opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: sistema circulatório a óleo eficiente
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho

\* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.


Código EAN: 4002516556756 / Número de material: 12035430 /  
Número de material antigo: 53803545D

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinzento-ferro
Diâmetro do rolo em mm	800
Largura de trabalho em mm	3500
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.)
Pano da calandra	Tecido em poliéster, Pano ARAMID (opção)
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para hospitais	•
<b>Dados de potência</b>	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	265,0
<b>Comando</b>	
Visor Touch (opcional)	Touch-Display LACO (Option)
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	3,0
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	12,0
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Vapor
Ligação elétrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potência total em kW	3,30
Fusível em A	40
<b>Transportador de calor</b>	
Bomba de circulação de óleo	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura em mm	1615
Medida exterior, largura em mm	4765
Medida exterior, profundidade em mm	2115
Medida exterior, altura bruta em mm	1700
Medida exterior, largura bruta em mm	4800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1900
Peso líquido em kg	3600
Peso bruto em kg	3630
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Equipamento</b>	
Proteção automática de dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•
Cintas de introdução sincronizadas (opção)	•

## D 800-3500 [S] LACO

Calandra, Vapor

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3500 mm.



Código EAN: 4002516556756 / Número de material: 12035430 /

Número de material antigo: 53803545D

Mesa de introdução (opcional)

•

Desenrolador de roupa

•

Caixa para roupa

•

Retorno de roupa (opção)

•

Acessórios independentes do aparelho

•

### Possibilidades de ligação

Dobragem (opcional)

•

### Normas e certificados

CE

•