

KM 6523 FL

Placa elétrica independente do forno para encastrar à face para uma cozinha particularmente elegante.




- Comando simples: EasySelect
- Design moderno: 752 mm 752 mm de largura para montagem à face
- Confortável: sistema automático para cada zona de cozinhar
- Seguro: indicação do calor residual de três níveis para cada zona

Código EAN: 4002516580171 / Número de material: 12060640 / Número de material antigo: 26652370IB

Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação à face	•
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à esquerda
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 120 / Ø 210
Potência máx. em W	1200/2200
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à esquerda
Tipo	Zona de cozinhar única
Tamanho em mm	Ø 145
Potência máx. em W	1200
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à direita
Tipo	Zona de cozinhar oval/rect.
Tamanho em mm	Ø 170 / 170x290
Potência máx. em W	1500/2600
4ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à direita
Tipo	Zona de cozinhar única
Tamanho em mm	Ø 180
Potência máx. em W	1800
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	EasySelect
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	45 x 752 x 492
Dimensões em mm (largura)	752
Dimensões em mm (altura)	45
Dimensões em mm (profundidade)	492
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	45
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	730
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	470
Peso em kg	10
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	756
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	496
Potência máxima instalada em kW	7,80
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	Não

KM 6523 FL

Placa elétrica independente do forno
para encastrar à face para uma cozinha particularmente elegante.



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Installation drawing)