

## PFD 400 [WB SPEED]

Máquina de lavar louça de água renovada de instalação livre com cestos, para restauração, escolas e padarias.



- Rendimento de lavagem máx.: 285 pratos/h
- Lavagem flexível de 2 cestos de arame ou de plástico por carga
- Elevado conforto de utilização com visor tátil M Touch Basic
- Sempre o programa certo: soluções adaptadas a cada material a lavar
- Resultados de excelência graças ao sistema de lavagem de água renovada

\* Dependendo das condições estruturais (temperatura de admissão de água / ligação eléctrica), é possível alterar os valores indicados.

Código EAN: 4002516577034 / Número de material: 12066260 / Número de material antigo: 61040010SEE

<b>Modelo e versão</b>	
Modelo	Máquina de lavar louça de instalação livre, máquina de carga frontal
Modelo	Speed
Sistema de lavagem	Máquina de carga frontal com água renovada
Número de níveis de lavagem	2
Frente	Aço inox
Tampa	Aço inoxidável
Paredes laterais	Aço inoxidável
<b>Aplicação</b>	
Adequado para restauração/bares	•
Adequado para hotelaria	•
Adequado para pensões	•
Adequado para estabelecimentos de restauração coletiva	•
Adequado para escritórios e agências	•
Adequado para clubes desportivos	•
<b>Dados de rendimento</b>	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Bomba de circulação, Q <sub>máx</sub> em l/min.	390
Tempo de funcionamento do programa mínimo em min.	8
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	70
Rendimento pratos/h	285
Rendimento cestos/h	15
Possibilidade para lavagem de cestos de plástico em 2 níveis	•
Vida útil em ciclos de lavagem	28000
<b>Comando</b>	
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Programas [número]	9
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Utilização neutra em termos de linguagem	•
<b>Ligação eléctrica padrão</b>	
Ligação eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	8,50
Potência total em kW	8,90
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	1,90
<b>Possível variante de tensão 1</b>	
Ligação eléctrica	AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	3,00
Potência total em kW	3,40
Fusível em A	16
<b>Ligação da água/esgoto da água</b>	
Água fria ou água quente [quantidade]	1
Pressão de fluxo necessária em bar	0,40-10,00
Bomba de esgoto [DN]	22

## PFD 400 [WB SPEED]

Máquina de lavar louça de água renovada de instalação livre com cestos, para restauração, escolas e padarias.



Código EAN: 4002516577034 / Número de material: 12066260 /

Número de material antigo: 61040010SEE

Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	100
Descalcificador de água	•
Dureza da água máxima em mmol/l	10,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de água por ciclo de lavagem em l	17,50
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	170
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	150
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura em mm	820
Medida exterior com tampa, altura em mm	835
Medida exterior, largura em mm	598
Medida exterior, profundidade em mm	598
Medida exterior, altura bruta em mm	920
Medida exterior, largura bruta em mm	670
Medida exterior, profundidade bruta em mm	740
Cuba útil, altura em mm	559
Cuba útil, largura em mm	536
Cuba útil, profundidade do cesto superior em mm	474
Cuba útil, profundidade do cesto inferior em mm	516
Altura de inserção acima do piso em mm	216
Largura necessária do nicho em mm	600
Peso líquido (kg)	75
Peso bruto em kg	85
Carga máxima no piso em N	1200
<b>Níveis de emissão</b>	
Nível de emissão e pressão sonora no local de trabalho (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Nível de potência sonora (LwA)	59,0
Libertação de calor no local em Mj/h	1,44
<b>Programas</b>	
Universal	•
Curto	•
Higiene	•
Frio/Pré-lavagem	•
Copos	•
Copos de cerveja	•
Plásticos	•
Poupança energética/Eco	•
Intensivo	•
Regeneração	•
Esgoto	•
<b>Configuração dos cestos</b>	
2 x complemento E 816 para pratos	•
1 x cesto superior APFD 215	•
1 x cesto inferior APFD 220 para complementos	•
2 x complemento APFD 420 para talheres	•
Cesto superior ajustável em altura	•
Combinável com o cesto para garrafas APFD 210	•
<b>Equipamento</b>	
Secagem	Sem

## PFD 400 [WB SPEED]

Máquina de lavar louça de água renovada de instalação livre com cestos, para restauração, escolas e padarias.



Código EAN: 4002516577034 / Número de material: 12066260 /  
Número de material antigo: 61040010SEE

1 doseador combinado/porta para detergente em pó e secante

Cuba em aço inox de elevada qualidade

Reservatório do sal na porta

Perfect GlassCare

Tempo de retenção da temperatura ajustável

Temperatura de enxaguamento alterável

Interface ótica

Sistema de filtros altamente eficaz

Acessórios abrangentes (opção)

### Possibilidades de ligação

Módulo doseador externo para detergente ou secante

### Normas, cert. e marc.

CE

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

Proteção contra salpicos de água IPX 1

Proteção de interferências CEM

DIN 10512

DIN EN 17735