

PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Máquina de lavar louça de água renovada de instalação livre com cestos, para hotelaria, restauração e catering.



- Rendimento de lavagem máx.*: 456 pratos/h ou 24 cestos/h
- Manuseamento simples e seguro graças à dosagem automática
- Lavagem flexível de 2 cestos de arame ou de plástico por carga
- Sempre o programa certo: soluções adaptadas a cada material a lavar
- Resultados de excelência graças ao sistema de lavagem de água renovada

* Dependendo das condições estruturais (temperatura de admissão de água / ligação eléctrica), é possível alterar os valores indicados.

Código EAN: 4002516577089 / Número de material: 12066310 /
Número de material antigo: 61040187SEE

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de lavar louça de instalação livre, máquina de lavar roupa de carga frontal
Linha	MasterLine
Modelo	Speedplus
Sistema de lavagem	Máquina de água renovada
Número de níveis de lavagem	2
Frente	Aço inox
Tampa	Aço inoxidável
Paredes laterais	Aço inoxidável
Parede posterior	Galvanizado
Aplicação	
Adequado para restauração/bares	•
Adequado para hotelaria	•
Adequado para pensões	•
Adequado para estabelecimentos de restauração coletiva	•
Adequado para universidades e escolas	•
Adequado para escritórios e agências	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para restaurantes de Fast Food	•
Adequado para clubes desportivos	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Bomba de circulação, Q _{máx} em l/min.	390
Tempo de funcionamento do programa mínimo em min.	5
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	70
Rendimento pratos/h	456
Rendimento cestos/h	24
Possibilidade para lavagem de cestos de plástico em 2 níveis	•
Vida útil em ciclos de lavagem	28000
Comando	
Tipo de comando	M Touch Basic
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Programas [número]	11
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Utilização neutra em termos de linguagem	•
Ligação eléctrica padrão	
Ligação eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	8,50
Potência total em kW	8,90
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	1,90
Possível variante de tensão 1	
Ligação eléctrica	AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	3,00
Potência total em kW	3,40

PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Máquina de lavar louça de água renovada de instalação livre com cestos, para hotelaria, restauração e catering.



Código EAN: 4002516577089 / Número de material: 12066310 /
Número de material antigo: 61040187SEE

Fusível em A	16
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	1
Água quente [quantidade]	1
Pressão de fluxo necessária em bar	0,40-10,00
Bomba de esgoto [DN]	22
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	100
Descalcificador de água	•
Dureza da água máxima em mmol/l	10,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de água por ciclo de lavagem em l	8,00
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	170
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	150
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	820
Medida exterior com tampa, altura em mm	835
Medida exterior, largura em mm	598
Medida exterior, profundidade em mm	598
Medida exterior, altura bruta em mm	920
Medida exterior, largura bruta em mm	670
Medida exterior, profundidade bruta em mm	740
Cuba útil, altura em mm	559
Cuba útil, largura em mm	536
Cuba útil, profundidade do cesto superior em mm	474
Cuba útil, profundidade do cesto inferior em mm	516
Altura de inserção acima do piso em mm	216
Largura necessária do nicho em mm	600
Peso líquido (kg)	75
Peso bruto em kg	85
Carga máxima no piso em N/m ²	1200
Nível de emissões	
Nível de emissão e pressão sonora no local de trabalho (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Nível de potência sonora (LwA)	59,0
Libertação de calor no local em Mj/h	1,44
Programas	
Universal	•
Super curto	•
Curto	•
Higiene	•
Frio/Pré-lavagem	•
Copos	•
Copos de cerveja	•
Talheres	•
Plásticos	•
Poupança energética/Eco	•
Intensivo	•
Regeneração	•
Esgoto	•
Configuração dos cestos	
2 x complemento E 816 para pratos	•

PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Máquina de lavar louça de água renovada de instalação livre com cestos, para hotelaria, restauração e catering.



Código EAN: 4002516577089 / Número de material: 12066310 /

Número de material antigo: 61040187SEE

1 x cesto superior APFD 215	•
1 x cesto inferior APFD 220 para complementos	•
2 x complemento APFD 420 para talheres	•
Cesto superior ajustável em altura	•
Combinável com o cesto para garrafas APFD 210	•
Equipamento	
Secagem	Sem
1 doseador combinado/porta para detergente em pó e secante	•
Bomba doseadora/módulo doseador para detergente líquido integrados	•
Bomba doseadora/módulo doseador para detergente líquido integrados com indicação de nível de enchimento	•
Cuba em aço inox de elevada qualidade	•
Reservatório do sal na porta	•
Perfect GlassCare	•
Tempo de retenção da temperatura ajustável	•
Temperatura de enxaguamento alterável	•
Interface ótica	•
Sistema de filtros altamente eficaz com controlo do filtro	•
Acessórios abrangentes (opção)	•
Possibilidades de ligação	
Módulo doseador externo para secante	•
Normas e certificados	
CE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•
Proteção contra salpicos de água IPX 1	•
Proteção de interferências CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•