

PWM 508 [EL DP]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto e programas específicos para grupos-alvo. Rendimento de 8.0 kg em 49 min .



- Volume do tambor de 73 l, capacidade de carga 8.0 kg
- 22 % menos de consumo de água e 28 % menos de consumo de energia*
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única
- Painel linguisticamente neutro com seletor rotativo – M Select
- Limpeza profunda através dos programas de lavagem profissional

* Com base no programa 60° para roupa de cor com ligação à água quente, em comparação com o modelo anterior.



Código EAN: 4002516581345 / Número de material: 12080000 / Número de material antigo: 51508151IB

Modelo e versão	
Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	Performance
Frente	Branco lótus
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	8,0
Volume do tambor em l	73
Abertura da porta [Ø] em mm	300
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à direita
Motor síncrono isento de manutenção	•
Tambor com estrutura de favos com parede traseira do tambor perfurada	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para uso doméstico	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de rendimento	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	6,40
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,13
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	6,00
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,06
Consumo de água com ligação de água fria em l	51,0
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	1,05
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	59
Consumo de água com ligação de água quente em l	48,0
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	0,50
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	49
Humidade residual com lavagem a frio em %	48

PWM 508 [EL DP]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto e programas específicos para grupos-alvo. Rendimento de 8.0 kg em 49 min .



Código EAN: 4002516581345 / Número de material: 12080000 /
Número de material antigo: 51508151IB

Humidade residual com lavagem a quente em %	45
Velocidade de centrifugação em rpm.	1600
Fator g	704
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	M Select
Programabilidade	Programável
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
Idioma selecionável a qualquer momento	•
Dosagem	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
CapDosing	•
Adaptador de dosagem flexível (opcional)	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	6
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	2N~ 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	5,30
Potência total em kW	5,50
Fusível em A	16
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	230V~
Potência de aquecimento em kW	2,65
Potência total em kW	2,85
Fusível em A	16
Ligação da água/esgoto da água	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Bomba de esgoto	DN 22
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	596
Medida exterior, profundidade líquida em mm	714
Medida exterior, altura bruta em mm	940
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	768
Peso líquido em kg	103,0
Peso bruto em kg	107
Carga máxima no piso em N	2820
Níveis de emissão	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,00
Equipamento	
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Amortecedor profissional	•

PWM 508 [EL DP]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto e programas específicos para grupos-alvo. Rendimento de 8.0 kg em 49 min .



Código EAN: 4002516581345 / Número de material: 12080000 /
Número de material antigo: 515081511B

Cruzeta resistente de aço inoxidável	•
Enxaguamento desinfetante	•
EcoSpeed	•
Alisar extra	•
Tecnologia das pás elevatórias eficiente	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro	•
Iluminação do tambor LED, Classe 1	•
Canal de comunicação	•
Adicionar mais roupa	•
Accessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Capacidade de carga em kg para o programa «Eco 40–60»	8,0
Classe de eficiência energética (A–G)	A
Classe de eficiência de centrifugação (A–G)	A
Consumo de energia calculado por 100 ciclos de lavagem em kWh no programa «Eco 40–60»	47
Consumo de água calculado por ciclo de lavagem em litros no programa «Eco 40–60»	47
Classe de emissão de ruído (em centrifugação) (A–D)	A
Emissão de ruído durante a centrifugação em dB(A)re1pW	72
Tempo de funcionamento do programa «Eco 40–60» em min.	219
Taxa de reciclagem em %	95
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Módulo LAN/Wi-Fi (opção)	•
WiFiConn@ct	•
Normas, cert. e marc.	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•