

## APFD 001 Painel do rodapé para aparelhos de encastrar por baixo da bancada, regulável em altura.



- Adequado para máquinas de lavar louça MasterLine sem Dry+ e DOS
- Composto por painel de rodapé, perfil de compensação e 2 apoios
- Altura coberta do rodapé de 140 a 200 mm
- Disponível em aço inoxidável e branco

Código EAN: 4002516643975 / Número de material: 12084170 / Número de material antigo: 67500130D

| Numero de material antigo: 67500130D          |                |
|---|----------------|
| Gama de produtos                              |                |
| Máquinas de lavar louça de água renovada      | •              |
| Equipamentos compatíveis                      |                |
| PG 8055 U                                     | •              |
| PG 8056 U                                     | •              |
| PG 8057 TD U                                  | •              |
| PG 8058 U                                     | •              |
| PG 8059 U                                     | •              |
| PG 8061 U                                     | •              |
| PFD 400 U                                     | •              |
| PFD 401 U                                     | •              |
| PFD 404 U                                     | •              |
| PFD 407 U                                     | •              |
| PFD 408 U                                     | •              |
| Categoria do produto                          |                |
| Conjunto de adaptação                         | •              |
| Acessórios para eletrodomésticos de encastrar | •              |
| Material de instalação                        | •              |
| Caraterísticas do produto                     |                |
| Material                                      | Aço inoxidável |
| Cor   | Aço inoxidável |
| Ligação elétrica padrão                       |                |
| Número de fases                               | 0              |
| Tensão em V                                   | 0              |
| Frequência em Hz                              | 0              |
| Potência total em kW                          | 0,00           |
| Fusível em A                                  | 0              |
| Dimensões e peso                              |                |
| Medida exterior, altura líquida em mm         | 0              |
| Medida exterior, largura líquida em mm        | 0              |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm   | 0              |
| Medida exterior, altura bruta em mm           | 155            |
| Medida exterior, largura bruta em mm          | 605            |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm     | 155            |
| Peso líquido em kg                            | 2,45           |
| Peso bruto em kg                              | 2,71           |
| •   | <i>'</i>       |