

DGC 7351

Forno a vapor combinado

em design elegante em preto com ligação em rede, iluminação LED e TasteControl.



- Grande visor de texto com operação por sensor: DirectSensor
- Resultados excepcionais: tecnologia a vapor MonoSteam
- Cozinhar com clima: massas leves e crostas douradas
- TasteControl: garante que os alimentos não cozinham em excesso
- Limpeza fácil: equipamento PerfectClean



Código EAN: 4002516610687 / Número de material: 12096850 /  
Número de material antigo: 22735122SER

Informações gerais	
Designação do modelo	DGC 7351
N.º de mat. do fabricante	12096850
Número EAN	4002516610687
Gama	Gold
Construção e design	
BlackLine	•
Construção e design	
Fornos a vapor combinados	•
Cor	Preto obsidiana
Vantagens	
TasteControl	•
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Geração de vapor externa	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Ar quente plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar a vapor	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com sistema automático para assar	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento intensivo	•
Sistema automático para assar	•
Grelhar por circulação de ar	•
Grill	•
Modos de funcionamento com grill	•
Aquecimento inferior	•
Ar quente Eco	•
Descongela	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Aplicações especiais	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Jatos de vapor programáveis	•
Cozinhar independentemente das quantidades	•
Funções de tempo	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Temporizador	•

DGC 7351

Forno a vapor combinado

em design elegante em preto com ligação em rede, iluminação LED e TasteControl.



Código EAN: 4002516610687 / Número de material: 12096850 /

Número de material antigo: 22735122SER

Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Regulações individuais	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Utilização do calor residual automática	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Interior com PerfectClean e pared. post. catalítica	•
Gerador de vapor externo	•
Resistência na base para reduzir a condensação	•
Programas de manutenção	•
Programa de manutenção Amolecer	•
Programa de secagem do interior do forno	•
Grelhas laterais amovíveis	•
Descalcificar	•
Porta CleanGlass	•
<b>Tec. vapor/Abastecimento água</b>	
MonoSteam	•
Potência do gerador de vapor em kW	2,20
Volume do reservatório de água da rede em l	1,0
Tubo de sucção para absorção de água	•
<b>Segurança</b>	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio de teclas	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Batente da porta	baixo
Iluminação do interior do forno	1 spot LED
Temperaturas do forno mín. em °C	30
Temperaturas do forno máx. em °C	250
Temperaturas do forno em °C	30–250
Temperaturas do forno a vapor mín. em °C	70




## DGC 7351

Forno a vapor combinado


em design elegante em preto com ligação em rede, iluminação LED e TasteControl.




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings