

H 7165 B

Forno

em design elegante preto com ligação em rede e PerfectClean.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Limpeza fácil: equipamento PerfectClean
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos

A+

Código EAN: 4002516610120 / Número de material: 12101810 /  
Número de material antigo: 22716524SER

Construção e design	
Forno de encastrar	•
BlackLine	•
Cor do aparelho	Preto obsidiana
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Utilização do calor residual automática	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20

H 7165 B

Forno

em design elegante preto com ligação em rede e PerfectClean.



Código EAN: 4002516610120 / Número de material: 12101810 /  
Número de material antigo: 22716524SER

#### Conforto de manutenção

Interior do forno com PerfectClean e parede posterior catalítica

•

Resistência do Grill rebatível

•

Porta CleanGlass

•

#### Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria

•

Desativação de segurança

•

Bloqueio de funcionamento

•

#### Caraterísticas técnicas

Volume do interior do forno em l

76

Número de níveis de encaixe

5

Número de níveis de encaixe no interior do forno 1

5

Número de níveis de encaixe no interior do forno 2

5

Marcação dos níveis de encaixe

•

Iluminação no interior do forno

1 spot de halogéneo

Temperaturas mín. em °C

30

Temperaturas máx. em °C

300

Largura do nicho mín. em mm

560

Largura do nicho máx. em mm

568

Altura do nicho mín. em mm

590

Altura do nicho máx. em mm

595

Profundidade do nicho em mm

550

Largura do aparelho em mm

595

Altura do aparelho em mm

596

Profundidade do aparelho em mm

568

Peso em kg

42,0

Temperaturas em °C

30-300

Potência máxima instalada em kW

3,50

Tensão em V

220-240

Frequência em Hz

50

Número de fases

1

Fusível em A

16

Cabo de ligação com ficha de alimentação

•

Comprimento do cabo elétrico em m

1,50

Substituir lâmpada

Cliente

#### Acessórios fornecidos

Tabuleiro com PerfectClean

1

Tabuleiro universal com PerfectClean

1

Grelha para bolos e assados com PerfectClean

1

Calhas telescópicas FlexiClip (par)

1

Grelhas laterais amovíveis com PerfectClean (par)

1

Pastilhas de descalcificação

2

#### Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7165 B

Forno

em design elegante preto com ligação em rede e PerfectClean.


## H 7165 B

Forno

em design elegante preto com ligação em rede e PerfectClean.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings