

H 7165 BP

Forno

em design elegante preto com ligação em rede e limpeza pirolítica.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Reduzido trabalho de limpeza: sistema pirolítico
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos

A+

Código EAN: 4002516610052 / Número de material: 12101820 /  
Número de material antigo: 22716525SER

Construção e design	
Forno de encastrar	•
BlackLine	•
Cor do aparelho	Preto obsidiana
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Utilização do calor residual automática	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Conforto de manutenção	
Limpeza automática pirolítica	•

H 7165 BP

Forno

em design elegante preto com ligação em rede e limpeza pirolítica.



Código EAN: 4002516610052 / Número de material: 12101820 /  
Número de material antigo: 22716525SER

Catalisador	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
<b>Segurança</b>	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	1 spot de halogéneo
Temperaturas mín. em °C	30
Temperaturas máx. em °C	300
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	596
Profundidade do aparelho em mm	568
Peso em kg	47,0
Temperaturas em °C	30–300
Potência máxima instalada em kW	3,60
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Número de fases	1
Fusível em A	16
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	1,50
Substituir lâmpada	Cliente
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Tabuleiro com PerfectClean	1
Tabuleiro universal com PerfectClean	1
Grelha para bolos e assados com PerfectClean	1
Calhas telescópicas FlexiClip (par)	1
Grelhas laterais amovíveis com PerfectClean (par)	1
Pastilhas de descalcificação	2
<b>Idiomas do visor disponíveis</b>	
Idiomas disponíveis através do MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7165 BP

Forno

em design elegante preto com ligação em rede e limpeza pirolítica.


## H 7165 BP

Forno


em design elegante preto com ligação em rede e limpeza pirolítica.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings