

DGC 7640 HC Pro

Forno a vapor combinado compacto

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + HydroClean.



- Visor tátil com sensor de aproximação: M Touch S + MotionReact
- Resultados perfeitos: tecnologia a vapor DualSteam
- Crocante por fora, suculento por dentro: Cozinhar Combi
- Miele@home: aparelho conectável em rede por Wi-Fi+ Mix & Match
- Limpeza fácil: HydroClean e interior do forno em aço inoxidável



Código EAN: 4002516637189 / Número de material: 12118440 /
Número de material antigo: 23764048SER

Informações gerais	
Designação do modelo	DGC 7640 HC Pro
N.º de mat. do fabricante	12118440
Número EAN	4002516637189
Construção e design	
PureLine	•
Tipo e design do aparelho	
Forno a vapor combinado	•
Cor do aparelho	Aço inoxidável/Clean Steel
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Geração de vapor externa	•
Sensor de clima	•
Regulação individual da humidade ao cozinhar Combi	•
Cozinhar um menu sem transferência de sabor	•
Mix & Match	•
Sonda de temperatura	Com fios
Programas automáticos com adaptação individual	•
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Ar quente plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar a vapor	•
Cozinhar Combi	•
Cozinhar Combi com Ar quente plus	•
Cozinhar Combi com aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar Combi com Grill total	•
Sous-vide	•
Aquecimento intensivo	•
Grelhar por circulação de ar	•
Grill	•
Grill parcial	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Bolos especial	•
Ar quente Eco	•
Cozinhar a vapor Eco	•
Descongela	•
Assar Gourmet	•
Aquecer	•
Aquecer pratos	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Aplicações especiais	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•

DGC 7640 HC Pro

Forno a vapor combinado compacto

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + HydroClean.



Código EAN: 4002516637189 / Número de material: 12118440 /

Número de material antigo: 23764048SER

Visor	M Touch S
Sensor de aproximação MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•
Painel elevatório motorizado	•
Cozinhar independentemente das quantidades	•
Cozinhar a vapor até 3 níveis em simultâneo	•
Cozinhar um menu automático	•
Redução de vapor antes do fim do processo de confeção	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Programa Sabbath	•
Regulações individuais	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo de espera em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à passagem automática para o modo desligado em min	20
Tempo até à passagem automática para standby em min	20
Tempo até à passagem automática para o modo de espera em rede em min	20
Conforto de manutenção	
Superfície de aço inoxidável/CleanSteel	•
Interior do forno em aço inox com estrutura texturada	•
Resistência do Grill rebatível	•
Gerador de vapor externo	•
HydroClean	•
Programa de manutenção Amolecer	•
Programa de manutenção Lavagem	•
Programa de secagem do interior do forno	•
Fecho de encaixe rápido para grelhas laterais	•
Grelhas laterais amovíveis	•
Descalcificar	•
Porta CleanGlass	•

DGC 7640 HC Pro

Forno a vapor combinado compacto

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + HydroClean.

Código EAN: 4002516637189 / Número de material: 12118440 /

Número de material antigo: 23764048SER

Tec. vapor/Abastecimento água	
DualSteam	•
Potência do gerador de vapor em kW	3,30
Volume do reservatório de água da rede em l	1,4
Reservatório de água de rede atrás do painel elevatório	•
Reservatório de condensado atrás do painel elevatório	•
DirectWater	Não
Filtro da descarga	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Sistema de arrefecimento do vapor	•
Bloqueio de teclas	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	47
Número de níveis de encaixe	3
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	595 x 456 x 569
Marcação dos níveis de encaixe	•
Batente da porta	Parte inferior
Iluminação do interior do forno	BrilliantLight
Temperaturas do forno mín. em °C	30
Temperaturas do forno máx. em °C	230
Temperaturas do forno a vapor mín. em °C	40
Temperaturas do forno a vapor máx. em °C	100
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	450
Altura do nicho máx. em mm	452
Profundidade do nicho em mm	550
Peso em kg	40,2
Potência máxima instalada em kW	3,40
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	2
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados com PerfectClean HBBR 71	1
Calhas telescópicas FlexiClip com PerfectClean HFC 71 (par)	1
Sonda de temperatura com cabo	1
Grelhas laterais amovíveis (par)	1
Recipiente para cozinhar a vapor perfurado em aço inoxidável	1

DGC 7640 HC Pro

Forno a vapor combinado compacto

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + HydroClean.



Código EAN: 4002516637189 / Número de material: 12118440 /

Número de material antigo: 23764048SER

Recipiente para cozinhar a vapor não perfurado em aço inoxidável	1
--	---

Detergente HydroClean	1
-----------------------	---

Pastilhas de descalcificação	2
------------------------------	---

Idiomas do visor disponíveis


Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua

???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
???, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


DGC 7640 HC Pro

Forno a vapor combinado compacto


para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + HydroClean.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings