

DGC 7640 HC Pro

Forno a vapor combinado compacto

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + HydroClean.



- Visor tátil com sensor de aproximação: M Touch S + MotionReact
- Resultados perfeitos: tecnologia a vapor DualSteam
- Crocante por fora, suculento por dentro: Cozinhar Combi
- Miele@home: aparelho conectável em rede por Wi-Fi+ Mix & Match
- Limpeza fácil: HydroClean e interior do forno em aço inoxidável

A+

Código EAN: 4002516637189 / Número de material: 12118440 /
Número de material antigo: 23764048SER

Construção e design	
Fornos a vapor combinados	•
PureLine	•
Cor do aparelho	Aço inox CleanSteel
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Geração de vapor externa	•
Sensor de clima	•
Regulação individual da humidade ao cozinhar Combi	•
Cozinhar um menu sem transferência de sabor	•
Mix & Match	•
Sonda de temperatura	Com fios
Programas automáticos com adaptação individual	•
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Cozinhar Combi	•
Cozinhar Combi com Ar quente plus	•
Cozinhar Combi com aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar Combi com Grill total	•
Cozinhar a vapor	•
Sous-vide	•
Aquecer	•
Assar Gourmet	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Grill parcial	•
Ar quente plus	•
Aquecimento intensivo	•
Bolos especial	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Ar quente Eco	•
Cozinhar a vapor Eco	•
Aquecer pratos	•
Aplicações especiais	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	M Touch S
Sensor de aproximação MotionReact	•
MotionReact: a luz acende-se em caso de aproximação	•
MotionReact: o visor acende-se em caso de aproximação	•
MotionReact: sinal sonoro de confirmação em caso de aproximação	•

DGC 7640 HC Pro

Forno a vapor combinado compacto

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + HydroClean.



Código EAN: 4002516637189 / Número de material: 12118440 /

Número de material antigo: 23764048SER

MotionReact: identificação das frentes do móvel	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•
Painel elevatório motorizado	•
Cozinhar independentemente das quantidades	•
Cozinhar a vapor até 3 níveis em simultâneo	•
Cozinhar um menu automático	•
Redução de vapor antes do fim do processo de confeção	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Programa Sabbath	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Conforto de manutenção	
Superfície de aço inoxidável/CleanSteel	•
Interior do forno em aço inox com estrutura texturada	•
Resistência do Grill rebatível	•
Gerador de vapor externo	•
HydroClean	•
Programas de manutenção	•
Programa de manutenção Amolecer	•
Programa de manutenção Lavagem	•
Programa de secagem do interior do forno	•
Fecho de encaixe rápido para grelhas laterais	•
Grelhas laterais amovíveis	•
Descalcificar	•
Porta CleanGlass	•
Tec. vapor/Abastecimento água	
DualSteam	•
Potência do gerador de vapor em kW	3,30
Volume do reservatório de água da rede em l	1,4
Reservatório de água de rede atrás do painel elevatório	•
Reservatório de condensado atrás do painel elevatório	•
Filtro da descarga	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•

DGC 7640 HC Pro

Forno a vapor combinado compacto

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + HydroClean.



Código EAN: 4002516637189 / Número de material: 12118440 /

Número de material antigo: 23764048SER

Sistema de arrefecimento do vapor •

Bloqueio de teclas •

Caraterísticas técnicas

Volume do interior do forno em l 47

Número de níveis de encaixe 3

Marcação dos níveis de encaixe •

Batente da porta baixo

Iluminação do interior do forno BrilliantLight

Temperaturas do forno mín. em °C 30

Temperaturas do forno máx. em °C 230

Temperaturas do forno a vapor mín. em °C 40

Temperaturas do forno a vapor máx. em °C 100

Largura do nicho mín. em mm 560

Largura do nicho máx. em mm 568

Altura do nicho mín. em mm 450

Altura do nicho máx. em mm 452

Profundidade do nicho em mm 550

Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm 595 x 456 x 569

Largura do aparelho em mm 595

Altura do aparelho em mm 455,5

Profundidade do aparelho em mm 568,5

Peso em kg 40,2

Potência máxima instalada em kW 3,40

Tensão em V 230

Frequência em Hz 50

Fusível em A 16

Número de fases 1

Cabo de ligação com ficha de alimentação •

Comprimento do cabo elétrico em m 2

Substituir lâmpada Serviço ao cliente

Acessórios fornecidos

Tabuleiro universal com PerfectClean 1

Grelha para bolos e assados com PerfectClean 1

Calhas telescópicas FlexiClip com PerfectClean (par) 1

Grelhas laterais amovíveis (par) 1

Tabuleiro perfurado em aço inox 1

Tabuleiro não perfurado em aço inox 1

Detergente HydroClean 1

Pastilhas de descalcificação 2

Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7640 HC Pro

Forno a vapor combinado compacto

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + HydroClean.




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings