

KWTS 4785 F 125 Gala Ed  
 Garrafeira de instalação livre  
 com PresenterFrame, duas zonas de temperatura separadas e ActiveHumidity.



- Apresentação elegante dos seus vinhos favoritos graças a PresenterFrame
- Temperatura ideal de consumo e conservação com zonas de temperatura separadas
- Ligação em rede inteligente para mais opções: Miele@home
- Regulação ideal da humidade do ar com ActiveHumidity
- Proteção ideal do vinho graças ao vidro isolante resistente aos raios UV
- Fecho amortecido da porta através de SoftClose



Código EAN: 4002516612094 / Número de material: 12156880 /  
 Número de material antigo: 39478562EU1

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Campanha de aniversário</b>  |                        |
| Modelos 125 anos  | •                      |
| 125 Gala Edition  | •                      |
| <b>Categoria do aparelho</b>  |                        |
| Garrafeira  | •                      |
| <b>Tipo de construção</b>   |                        |
| Aparelho de instalação livre  | •                      |
| Batente da porta  | à direita              |
| Sentido de abertura da porta alterável  | •                      |
| <b>Design</b>   |                        |
| Cor do exterior   | Preto                  |
| Cor da frente   | Vidro preto obsidiana  |
| Iluminação da garrafeira  | LED contínuo regulável |
| <b>Conforto de utilização</b>   |                        |
| Miele@home  | •                      |
| SoftClose   | •                      |
| Auxiliar de abertura da porta   | SideOpen               |
| Sistema Silence   | •                      |
| Número de grelhas   | 6                      |
| Material das grelhas  | Faia                   |
| NoteBoard   | Sim                    |
| PresenterFrame  | •                      |
| Armazenamento com pouca vibração  | •                      |
| <b>Comando</b>  |                        |
| Tipo de comando   | FreshTouch             |
| Regulação da temperatura independente para compartimento frigorífico e compartimento congelador | Não                    |
| Número de zonas de temperatura  | 2                      |
| Intervalo de temp. mín. ajustável em °C   | 5                      |
| Intervalo de temp. máx. ajustável em °C   | 20                     |
| Modo Sabbat   | •                      |
| <b>Frigorífico/compartimento frigorífico</b>  |                        |
| Parede posterior seca   | BlackSteel             |
| ActiveHumidity  | •                      |
| <b>Eficiência e sustentabilidade</b>  |                        |
| Classe de eficiência energética (A-G)   | F                      |
| Consumo energético anual em kWh   | 126,66                 |
| Consumo energético em 24 horas em kWh   | 0,34                   |
| <b>Segurança</b>  |                        |
| Alarme acústico da porta  | •                      |
| Alarme acústico de temperatura  | •                      |
| Alarme ótico de temperatura   | •                      |
| <b>Caraterísticas técnicas</b>  |                        |
| Largura do aparelho em mm   | 597                    |
| Altura do aparelho em mm  | 1854                   |
| Profundidade do aparelho em mm  | 694                    |
| Peso em kg  | 98,0                   |
| Classe climática  | SN-ST                  |


KWTS 4785 F 125 Gala Ed  
Garrafeira de instalação livre  
com PresenterFrame, duas zonas de temperatura separadas e ActiveHumidity.




Código EAN: 4002516612094 / Número de material: 12156880 /  
Número de material antigo: 39478562EU1

|  |              |
|--|--------------|
| Zona para vinhos em l                    | 368          |
| Volume útil total em l                   | 368          |
| Número de garrafas de Bordeaux de 0,75 l | 153 garrafas |
| Classe de emissão de ruído (A-D)         | C            |
| Potência sonora em dB(A) re1pW           | 37           |
| Consumo de energia em miliamperes (mA)   | 1200         |
| Tensão em V                              | 220-240      |
| Fusível em A                             | 10           |
| Número de fases                          | 1            |
| Frequência em Hz                         | 50-60        |
| Comprimento do cabo elétrico em m        | 2,0          |
| <b>Acessórios fornecidos</b>             |              |
| Filtro Active AirClean                   | •            |
| Giz branco                               | •            |


KWTS 4785 F 125 Gala Ed  
 Garrafeira de instalação livre  
 com PresenterFrame, duas zonas de temperatura separadas e ActiveHumidity.




KWTS4785F obsw, Rioja, installation sketch (footnote\*)  
 (installation drawings)




KWTS4785F obsw, Rioja, top view (footnote\*)  
 (installation drawings)



KWTS4785F obsw, Rioja, installation (footnote\*)  
 (installation drawings)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,  
 KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,  
 KS4887DD, installation sketch (\*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,  
 KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,  
 KS4887DD, top view (\*footnote)