

DC 120 WW

Armário de secagem Profissional

para uma secagem particularmente delicada com dois programas automáticos.



- Capacidade de carga máxima 15 kg , 4 suporte de ventilação
- Elevada eficiência: secagem simultânea de diversos materiais
- Alta utilização: carregamento contínuo com material a secar
- Melhor proteção, secagem sem movimento
- Secagem perfeita do interior e exterior: suporte com passagem de ar

Código EAN: 7330095911541 / Número de material: 12173360 /
Número de material antigo: 52120001EU

Construção e modelo	
Construção	Aparelho de instalação livre
Linha	Profissional
Frente	Branco
Cor do painel	Branco
Quantidade de carga em kg	15
Capacidade máxima de carga	4 fatos de proteção
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Ligação para tubo de saída de ar, diâmetro em mm	125
Aplicação	
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Dados de potência	
Capacidade máxima de evaporação em g/min	57
Consumo de energia por 1 litro de água evaporada em kWh	1,90
Tempo de funcionamento do programa mais curto para fatos de proteção em min.	95
Comando	
Tipo de comando	Teclas seletoras
Comando do programa	Comando humidade residual
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Programas	
Impermeabilizar	•
Normal	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	6,00
Potência total em kW	6,20
Fusível em A	10
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1970
Medida exterior, largura líquida em mm	1200
Medida exterior, profundidade líquida em mm	750
Medida exterior, altura bruta em mm	2097,00
Medida exterior, largura bruta em mm	1240,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	820,00
Peso líquido em kg	177,00
Peso bruto em kg	191,00
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	67 dB(A) re 20 µPa
Equipamento	
Filtro de algodão (quantidade)	4

DC 120 WW

Armário de secagem Professional

para uma secagem particularmente delicada com dois programas automáticos.



Código EAN: 7330095911541 / Número de material: 12173360 /
Número de material antigo: 52120001EU

Secagem delicada	•
Suporte para luvas [número]	4
Suportes de ventilação (quantidade)	4
Tampas cegas [número]	2
Capacidades	
Fatos de proteção (quantidade)	4
Casacos de proteção (quantidade)	4
Normas e certificados	
CE	•
EN 60335-2-43	•