


APFD 416

1/2 Base de chapa perfurada para cestos superiores para colocação variável de diferente material a lavar.



- Indicado para o cesto superior APFD 214 e APFD 215
- Tamanho dos furos 1,6 cm x 1,9 cm

Código EAN: 4002516648376 / Número de material: 12174880 / Número de material antigo: 67041601D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8067	•
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8060	•
PG 8091	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Base de chapa perfurada	•
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Aplicável no cesto superior	APFD 214, APFD 215, O 899
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	15
Medida exterior, largura líquida em mm	284
Medida exterior, profundidade líquida em mm	464
Medida exterior, altura bruta em mm	50
Medida exterior, largura bruta em mm	400
Medida exterior, profundidade bruta em mm	490
Peso líquido em kg	0,45
Peso bruto em kg	1,06