

DOS G 80 comfort

Bomba doseadora com tubo flexível

c/ indicação de nível de enchimento p/ dosagem automática de detergente líquido.



- Para recipientes com altura até 325 mm (até abertura recipiente)
- Dosagem até 55 Milliliter por minuto
- Ajustável através do comando da máquina de lavar louça
- Tampa de fecho flexível (cobre a rosca DIN 50 e 51)
- Largura mínima da abertura do recipiente de produtos 31 mm

Código EAN: 4002516627944 / Número de material: 12187270 /  
Número de material antigo: 67747540D

Equipamentos compatíveis	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem externo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Branco
Taxa de transferência em ml/60 s	55
Comprimento da lança de sucção em mm	352
Comprimento da mangueira de dosagem até à lança de sucção em mm	1800
Comprimento da mangueira de dosagem do aparelho até ao módulo doseador em mm	2850
Comprimento do cabo de ligação ao aparelho em mm	2800
Largura mínima da abertura do recipiente em mm	31
Largura máxima da abertura do recipiente em mm	60
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	200-230
Frequência em Hz	50
Potência total em kW	0,01
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	114
Medida exterior, largura líquida em mm	115
Medida exterior, profundidade líquida em mm	139
Medida exterior, altura bruta em mm	155
Medida exterior, largura bruta em mm	485
Medida exterior, profundidade bruta em mm	231
Peso líquido em kg	1,71
Peso bruto em kg	3,64