

## DOS G 80 comfort+

Bomba doseadora com tubo flexível

c/ indicação de nível de enchimento p/ dosagem automática de detergente líquido.



- Para recipientes com altura até 325 mm (até abertura recipiente)
- Altura do recipiente de produtos ProCare, incluindo lança de sucção: 390 mm
- Ajustável através do comando da máquina de lavar louça
- 3 tampas de fecho flexíveis (para rosca DIN 40, 45, 50 + 51)
- Largura mínima da abertura do recipiente de produtos 31 mm

Código EAN: 4002516647997 / Número de material: 12187300 /  
Número de material antigo: 67747541D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem externo	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Branco
Altura do recipiente de produtos ProCare, incluindo lança de sucção em mm	390
Taxa de transferência em ml/60 s	55
Comprimento da lança de sucção em mm	352
Comprimento da mangueira de dosagem até à lança de sucção em mm	1800
Comprimento da mangueira de dosagem do aparelho até ao módulo doseador em mm	2850
Comprimento do cabo de ligação ao aparelho em mm	2800
Largura mínima da abertura do recipiente em mm	31
Largura máxima da abertura do recipiente em mm	60
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	200-230
Frequência em Hz	50
Potência total em kW	0,01
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	114
Medida exterior, largura líquida em mm	115
Medida exterior, profundidade líquida em mm	139
Medida exterior, altura bruta em mm	155
Medida exterior, largura bruta em mm	485
Medida exterior, profundidade bruta em mm	231
Peso líquido em kg	1,71
Peso bruto em kg	3,10