


APLW 630

Complemento

para colocação perfeita de válvulas de respiração.



- Adequado para o reprocessamento seguro de 4 válvulas de respiração
- C/ cesto de peças pequenas c/ 4 compartimentos marcáveis a cores
- Com ligação de ar comprimido e indicador de ar comprimido
- Ligação via acoplamentos rápidos (compatív. c/ Parker Rectus 25®)
- Aplicável em cestos APLW 152, APLW 107 e carro E 975/2

Código EAN: 4002516707905 / Número de material: 12229980 /

Número de material antigo: 69663000D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Máquinas de lavar e desinfetar com cuba grande, bombeiros e serviços de salvamento

•

Equipamentos compatíveis

PLW 8615 [Safety]

•

PLW 8616 [Safety]

•

PLW 8617 [Safety]

•

PLW 7111 [Safety]

•

Categoria do produto

Complemento para válvulas de respiração

•

Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável, Plástico

Cor

Preto, Aço inoxidável

Indicador de ar comprimido

•

Âmbito de aplicação

Reprocessamento das válvulas de repiração

•

Capacidade

Válvulas de respiração [número]

4

Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm

255

Medida exterior, largura bruta em mm

265

Medida exterior, profundidade bruta em mm

560

Peso líquido em kg

5,55

Peso bruto em kg

6,01