

KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de indução com exaustor integrado

com motor Silence e 4 zonas de cozinhar para funcionamento por recirculação de ar.



- A TwoInOne mais silenciosa da Miele: Motor Silence
- Instalação flexível: Plug & Play ou recirculação de ar guiada
- Muito espaço: 4 zonas de cozinhar redondas
- Regulação automática dos níveis do ventilador: Con@ctivity
- Comando compacto por escala numérica: ComfortSelect Plus

Código EAN: 4002516668091 / Número de material: 12259160 /
Número de material antigo: 267272791B

Tipo de construção	
Placa de indução com exaustor integrado	•
Modos de funcionamento	
Ar de recirculação conduzido com acessório que pode ser adquirido posteriormente	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Ar de recirculação não conduzido (instalação Plug&Play)	Sim
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação à face	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
Exaustor à face	•
Cor da grelha de cobertura	Preto
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à esquerda
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 110-220
Potência Booster máx. em W	3000
Potência máx. em W	2300
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à esquerda
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 100-190
Potência Booster máx. em W	2100
Potência máx. em W	1400
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à direita
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 110-220
Potência máx. em W	2300
Potência Booster máx. em W	3000
4ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à direita
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 100-190
Potência máx. em W	1400
Potência Booster máx. em W	2100
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect Plus
Função automática Con@ctivity 3.0	•
Indicação digital dos níveis de potência	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Reconhecimento de recipientes	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•

KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de indução com exaustor integrado

com motor Silence e 4 zonas de cozinhar para funcionamento por recirculação de ar.



Código EAN: 4002516668091 / Número de material: 12259160 /
Número de material antigo: 267272791B

Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Indicação de saturação do filtro de carvão ativo	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Timer	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Motor ECO	•
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	1
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível mín. (m³/h) conf. EN 61591	145
Potência de exaustão nível máx. (m³/h) conf. EN 61591	465
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	510
Potência sonora nível mín. (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	47,0
Potência sonora nível máx. (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	68,0
Pressão sonora nível mín. (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13	34,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	70,0
Pressão sonora nível máx. (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13	55,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	57,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	800
Dimensões em mm (altura)	200
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	780
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	200
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	780
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	15

KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de indução com exaustor integrado

com motor Silence e 4 zonas de cozinhar para funcionamento por recirculação de ar.



Código EAN: 4002516668091 / Número de material: 12259160 /
Número de material antigo: 26727279IB

Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	804
--	-----

Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
---	-----

Potência máxima instalada em kW	7,50
---------------------------------	------

Tensão em V	230
-------------	-----

Frequência em Hz	50-60
------------------	-------

Comprimento do cabo elétrico em m	1,6
-----------------------------------	-----

Acessórios fornecidos	
------------------------------	--

Cabo de ligação	Sim
-----------------	-----

Filtro de carvão ativado para recirculação de ar	•
--	---


Adaptador Plug&Play	•
---------------------	---

KMDA 7272 FL-U Silence


Placa de indução com exaustor integrado

com motor Silence e 4 zonas de cozinhar para funcionamento por recirculação de ar.

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de indução com exaustor integrado


com motor Silence e 4 zonas de cozinhar para funcionamento por recirculação de ar.




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de indução com exaustor integrado

com motor Silence e 4 zonas de cozinhar para funcionamento por recirculação de ar.



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing