

## PDR 516 SL COP [EL IGS]

Secador de saída de ar, laterais em cinzento-ferro, elétrico em design SlimLine, com temporização, para ligação a um sistema de pagamento.



- Fornecimento extremamente fácil – só 711 mm de largura
- Transporte fácil – possibilidade de acesso por baixo
- Tempos de funcionam. mais curtos graças ao fluxo de ar diagonal
- Manuseamento simples – grande filtro de borbotos fácil de limpar##

Código EAN: 4002516659488 / Número de material: 12261820 / Número de material antigo: 52516011SEE

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	SlimLine
Linha	Profissional
Frente	Cinzento-ferro
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	16,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	12,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18	16,0
Relação de carga	1:18
Volume do tambor em l	300,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Tambor em aço inoxidável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Não
<b>Aplicação</b>	
Adequado para lavandaria	•
<b>Dados de potência</b>	
Potência de evaporação máxima em l/h	12,50
Consumo energético específico em kWh/kg	0,55
Tempo de funcionamento do programa em min.	31
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	M Select Benchmark
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Comando do programa	Temporizador
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	13,50
Potência total em kW	14,10
Fusível em A	25
<b>Dimensões e peso da máquina de secar roupa</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1800
Medida exterior, largura líquida em mm	711
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1089
Medida exterior, altura bruta em mm	1810
Medida exterior, largura bruta em mm	800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1180
Peso líquido em kg	145,7
Peso bruto em kg	159
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	1664
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	55 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,70
<b>Equipamento</b>	
Reverso inteligente do tambor	•

## PDR 516 SL COP [EL IGS]

Secador de saída de ar, laterais em cinzento-ferro, elétrico em design SlimLine, com temporização, para ligação a um sistema de pagamento.



Código EAN: 4002516659488 / Número de material: 12261820 /  
Número de material antigo: 52516011SEE

Filtro de algodão de grande dimensão	•
Pás Soft-Lift	•
Base com acesso inferior	•
Canal de comunicação	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Secador com Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•