

PDR 516 SL COP [G IGS]

Secador de saída de ar, laterais em cinzento-ferro, gás em design SlimLine, com temporização, para ligação a um sistema de pagamento.



- Fornecimento extremamente fácil – só 711 mm de largura
- Transporte fácil – possibilidade de acesso por baixo
- Tempos de funcionam. mais curtos graças ao fluxo de ar diagonal
- Manuseamento simples – grande filtro de borbotos fácil de limpar##

Código EAN: 4002516659549 / Número de material: 12262140 / Número de material antigo: 52516013SEE

| Construção e modelo | |
|--|-----------------------------|
| Modelo | SlimLine |
| Linha | Profissional |
| Frente | Cinzento-ferro |
| Cor do painel | Aço inoxidável |
| Capacidade de carga em kg | 16,0 |
| Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25 | 12,0 |
| Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18 | 16,0 |
| Relação de carga | 1:18 |
| Volume do tambor em l | 300,00 |
| Sistema de secagem | Saída de ar |
| Abertura da porta [Ø] em mm | 520 |
| Ângulo de abertura da porta em graus | 180 |
| Batente da porta | à esquerda |
| Tambor em aço inoxidável | • |
| Tambor com estrutura de favos em inox | Não |
| Aplicação | |
| Adequado para lavandaria | • |
| Dados de potência | |
| Potência de evaporação máxima em l/h | 14,50 |
| Consumo energético específico em kWh/kg | 0,65 |
| Tempo de funcionamento do programa em min. | 27 |
| Comando | |
| Tipo de comando | M Select Benchmark |
| Programabilidade | Def. de parâmetro definível |
| Comando do programa | Temporizador |
| Indicação do tempo restante | • |
| Indicação da sequência do programa | • |
| Painel com símbolos facilmente compreensíveis | • |
| Ligação elétrica padrão | |
| Tipo de aquecimento | Gás |
| Ligação elétrica | 1N AC 230V 50/60HZ |
| Potência de aquecimento a gás em KW | 18,00 |
| Potência total em kW | 0,60 |
| Fusível em A | 10 |
| Dimensões e peso da máquina de secar roupa | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 1800 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 711 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 1089 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 1810 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 800 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 1180 |
| Peso líquido em kg | 149,7 |
| Peso bruto em kg | 163 |
| Carga máxima no piso em N/m ² | 1704 |
| Nível de emissões | |
| Nível de ruído no local de trabalho | 56 dB(A) re 20 µPa |
| Libertação de calor no local em Mj/h | 1,70 |
| Equipamento | |
| Reverso inteligente do tambor | • |

PDR 516 SL COP [G IGS]

Secador de saída de ar, laterais em cinzento-ferro, gás em design SlimLine, com temporização, para ligação a um sistema de pagamento.



Código EAN: 4002516659549 / Número de material: 12262140 /
Número de material antigo: 52516013SEE

| | |
|--|---|
| Filtro de algodão de grande dimensão | • |
| Pás Soft-Lift | • |
| Base com acesso inferior | • |
| Canal de comunicação | • |
| Acessórios independentes do aparelho | • |
| Possibilidades de ligação | |
| Sistema de pagamento (opção) | • |
| Interface ótica para acesso de assistência técnica | • |
| Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção) | • |
| Secador com Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| Módulo LAN (opção) | • |
| Normas e certificados | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Proteção contra salpicos de água IP X4 | • |
| Gás DVGW | • |
| WEEE | • |
| Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas | • |