

PDR 516 SL TOP [G IGS]

Secador de saída de ar, laterais em cinzento-ferro, gás em design SlimLine, com temporização fácil de operar.



- Fornecimento extremamente fácil – só 711 mm de largura
- Transporte fácil – possibilidade de acesso por baixo
- Tempos de funcionam. mais curtos graças ao fluxo de ar diagonal
- Manuseamento simples – grande filtro de borbotos fácil de limpar##

Código EAN: 4002516659556 / Número de material: 12262190 /
Número de material antigo: 52516024SEE

Construção e modelo	
Modelo	SlimLine
Linha	Profissional
Frente	Cinzento-ferro
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	16,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:25	12,0
Quantidade de carga com uma relação de carga de 1:18	16,0
Relação de carga	1:18
Volume do tambor em l	300,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Tambor em aço inoxidável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Não
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	14,50
Consumo energético específico em kWh/kg	0,65
Tempo de funcionamento do programa em min.	27
Comando	
Tipo de comando	M Select Benchmark
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Comando do programa	Temporizador
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	1N AC 230V 50/60HZ
Potência de aquecimento a gás em KW	18,00
Potência total em kW	0,60
Fusível em A	10
Dimensões e peso da máquina de secar roupa	
Medida exterior, altura líquida em mm	1800
Medida exterior, largura líquida em mm	711
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1089
Medida exterior, altura bruta em mm	1810

PDR 516 SL TOP [G IGS]

Secador de saída de ar, laterais em cinzento-ferro, gás em design SlimLine, com temporização fácil de operar.



Código EAN: 4002516659556 / Número de material: 12262190 /

Número de material antigo: 52516024SEE

Medida exterior, largura bruta em mm	800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1180
Peso líquido em kg	149,7
Peso bruto em kg	163
Carga máxima no piso em N/m ²	1704
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	56 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,70
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
Pás Soft-Lift	•
Base com acesso inferior	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Secador com Wi-Fi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opção)	•
Normas e certificados	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
Gás DVGW	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•