


KM 7897-2 FL Diamond

Placa de indução independente do forno
com indução total e DiamondFinish para maior prazer culinário.




- Revestimento resistente: DiamondFinish
- Reconhecimento inteligente de até 6 recipientes para cozinhar
- Seleção rápida e intuitiva por escala numérica: Smart Select White
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity
- Sem moldura para instalação à face ou sobre a bancada

Código EAN: 4002516677130 / Número de material: 12276970 /
Número de material antigo: 26789774IB

Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação à face	•
Cor da vitrocerâmica	Preto grafite
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	6
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	livremente selecionável
Tipo	Indução total
Tamanho em mm	870x380
Potência Booster máx. em W	3300
Potência máx. em W	2600
Potência TwinBooster máx. em W	3650
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Comando através de teclas sensoras	SmartSelect White
Função automática Con@ctivity 3.0	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Branco
Sistema automático	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Reconhecimento inteligente de recipientes	•
Auxiliar de posicionamento	•
Proteção para limpeza	•
Timer	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	20
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•

KM 7897-2 FL Diamond

Placa de indução independente do forno
com indução total e DiamondFinish para maior prazer culinário.



Código EAN: 4002516677130 / Número de material: 12276970 /
Número de material antigo: 26789774IB

Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•

Caraterísticas técnicas

Dimensões (A x L x P) em mm	51 x 936 x 520
Dimensões em mm (largura)	936
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	916
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	57
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	916
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	21
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	940
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	9,20
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	Sim

