

PLW 7111 [Safety S-1012]

Máq. de lavar e desinfetar p/ reprocess. de equip. de proteção respiratória
- SlimLine, aquecimento elétrico, secagem, bomba de esgoto e condensador.



- Rendimento/carga de 8 máscaras de proteção respiratória e 8 válvulas de respiração
- Rendimento/carga alternativo de 2 garrafas de ar comprimido
- Rendimento/carga alternativa de 2 suportes de aparelhos de ar comprimido
- Flexível para carregar com um volume útil de 241 l litros
- Utilização intuitiva e controlo programável
- Poderoso sistema de lavagem e programas específicos

Código EAN: 4002516669357 / Número de material: 12278790 /
Número de material antigo: 62711133SE1

Construção e modelo	
Modelo	Aparelho de instalação livre, 1 portas, porta basculante em vidro
Linha	SlimLine
Tipo de aquecimento	Elétrico
Frente/parte traseira	Aço inoxidável
Paredes laterais	Aço inoxidável
Instalação individual ou em série	•
Modelo estreito	•
Número de níveis de lavagem	2
Carga e descarga através das calhas telescópicas	•
Bloqueio elétrico da porta	•
Sinal, sinal acústico no final do programa	•
Estrutura de fácil manutenção	•
Aplicação	
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Capacidade	
Máscaras de proteção respiratória e válvulas de respiração [número]	8
Máscaras de proteção respiratória [número]	16
Válvulas de respiração [número]	16
Garrafas de ar comprimido [número]	2
Estrutura de suporte de aparelhos respiratórios de ar comprimido com garrafa de ar comprimido [número]	1
Estrutura de suporte de aparelhos respiratórios de ar comprimido [número]	2
Capacidade de carga máxima em kg	60
Dados de potência	
Bomba de circulação, Q _{máx} em l/min.	750
Volume útil da cuba em l	241
Comando	
Tipo de comando	TouchControl
Seleção do programa	Visor a cores Fulltouch
Programabilidade	Livremente programável
Programas [número]	5
Posições livres [número]	20
Recomeço automático do programa	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Ligação elétrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	8,40
Potência total em kW	10,10
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	4,00
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	1
Água quente [quantidade]	1

PLW 7111 [Safety S-1012]

Máq. de lavar e desinfetar p/ reprocess. de equip. de proteção respiratória
- SlimLine, aquecimento elétrico, secagem, bomba de esgoto e condensador.



Código EAN: 4002516669357 / Número de material: 12278790 /

Número de material antigo: 62711133SE1

Água totalmente desmineralizada [quantidade]	1
Pressão de fluxo necessária em kPa	100-600
Descalcificador de água	•
Dureza máxima da água (água fria/quente) em mmol/l	0,70
Bomba de esgoto [DN]	25
Válvula de esgoto (DN)	38
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Unidade de secagem	
Tipo de aquecimento da unidade de secagem	Elétrico
Débito de ar em m ³ /h	130
Ajuste de tempo em incrementos de 1 minuto	0-60
Classe do filtro Hepa	H14
Eficiência do filtro HEPA (DIN EN 1822) em %	99,99
Potência de aquecimento elétrica em kW	4,00
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1965
Medida exterior, largura líquida em mm	650
Medida exterior, profundidade líquida em mm	702
Medida exterior, altura bruta em mm	2110
Medida exterior, largura bruta em mm	945
Medida exterior, profundidade bruta em mm	840
Cuba, altura em mm	717
Cuba, largura em mm	570
Cuba, profundidade em mm	590
Altura de inserção acima do piso em mm	850
Peso líquido em kg	251
Peso bruto em kg	260
Carga máxima no piso em N/m ²	680
Nível de emissões	
Nível de pressão sonora LpA na lavagem e secagem conf. DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	0,80
Programas	
Equipamento de proteção respiratória	•
Vario FB Spezial	•
Vario FB Spezial Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
Secagem FB	•
Equipamento	
2 bombas doseadoras de membrana integradas para líquidos	•
Bombas doseadoras adicionalmente integráveis	2
Condensador de vapor (opção)	•
Controlo do volume de dosagem	•
Interface relativa à documentação do processo	•
Sistema de filtragem de vários componentes	•
Acoplamento direto dos sistemas de carga	•
Secagem por ar quente integrada	•

PLW 7111 [Safety S-1012]

Máq. de lavar e desinfetar p/ reprocess. de equip. de proteção respiratória
- SlimLine, aquecimento elétrico, secagem, bomba de esgoto e condensador.



Código EAN: 4002516669357 / Número de material: 12278790 /
Número de material antigo: 62711133SE1

Cloud Service da Miele	•
Possibilidade de ajuste para produtos químicos (3 x 5 l)	•
Cuba em aço inox de elevada qualidade (1.4404/316 L), eletropolido	•
Base rolante SlimLine	•
Bomba de rotação variável	•
Iluminação multicolorida da cuba	•
Design modular do cesto	•
Possibilidades de ligação	
Interface Ethernet	•
Interface USB	•
Corte de picos de carga / gestão de energia	•
Normas e certificados	
CE	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Diretiva RoHS 2011/65/UE	•
Diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE	•