

## ProCare Tex 10 W - 20 l

Detergente para lã, concentrado líquido, ligeiramente ácido, 20 l para limpeza mecânica de lã.



- Para utilizar em máquinas de lavar roupa Miele Professional
- Evita que a lã fique emaranhada
- Evita transferências de cor
- Impede a descoloração acinzentada

Código EAN: 4002516732440 / Número de material: 12338960 /

Número de material antigo: 59706301V1

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Dosagem</b>	
Dosagem automática	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Detergente para roupa delicada/lãs
Alcalinidade	Ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Fragrâncias,Tensioativos
Valor de pH a 20 °C	5,0
Biodegradável	•
Especialmente eficaz em áreas de temperatura reduzida	•
Efeito de lavagem elevado em doses reduzidas	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm <sup>3</sup>	1,03
Isento de microplásticos	•
Manuseamento simples	•
<b>Eficiência de lavagem</b>	
Remoção de sujidade	•
<b>Utilização</b>	
Sistemas self-service	•
Hotéis e pensões	•
Spa, bem-estar e desporto	•
Escolas e infantários	•
Pequenas empresas	•
Lares de idosos e casas de repouso	•
Restaurantes, bares e catering	•
<b>Indicações de armazenamento</b>	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Prazo de validade mínimo em meses	24
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	385
Medida exterior, largura líquida em mm	258
Medida exterior, profundidade líquida em mm	294
Medida exterior, altura bruta em mm	378
Medida exterior, largura bruta em mm	256
Medida exterior, profundidade bruta em mm	288
Peso bruto em kg	21,46 kg
Quantidade de enchimento em ml	20000
<b>Conformidades, certificação</b>	
Conformidade GHS/CLP	•