

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Forno sem puxador

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



- Visor tátil grande c/sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Visão constante dos alimentos: câmara no interior do forno
- Esforço de limpeza mínimo: Equipamento pirólise e PyroFit
- Garante que os alimentos não cozinhem em excesso: TasteControl
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home

A+

Código EAN: 4002516751670 / Número de material: 12347880 /  
Número de material antigo: 22786085SER

<b>Campanha de aniversário</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Campanha de aniversário</b>	
Modelos 125 anos	•
<b>Tipo de construção</b>	
Cor do aparelho	Obsidiana negra mate
<b>Construção e design</b>	
Forno de encastrar	•
ArtLine	•
Sem puxador	•
<b>Vantagens</b>	
TasteControl	•
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Sonda de temperatura	Sem fios
Manter quente	•
Crisp function	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Grill parcial	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar com clima com aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima com sistema automático para assar	•
Cozinhar a baixas temperaturas	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Aplicações especiais	•
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	M Touch
MotionReact: a luz acende-se em caso de aproximação	•
MotionReact: o visor acende-se em caso de aproximação	•
MotionReact: sinal sonoro de confirmação em caso de aproximação	•
MotionReact: identificação das frentes do móvel	•
Câmara no interior do forno	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Forno sem puxador

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Código EAN: 4002516751670 / Número de material: 12347880 /  
Número de material antigo: 22786085SER

MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•
Jatos de vapor programáveis	•
Sinais polifônicos	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Regulações individuais	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Utilização do calor residual automática	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Limpeza automática pirolítica	•
Catalisador	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
<b>Segurança</b>	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Bloqueio de teclas	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	BrilliantLight
Temperaturas em °C	30–300
Temperaturas mín. em °C	30
Temperaturas máx. em °C	300
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Forno sem puxador

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Código EAN: 4002516751670 / Número de material: 12347880 /

Número de material antigo: 22786085SER

Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	596
Profundidade do aparelho em mm	568
Peso em kg	47,0
Potência máxima instalada em kW	3,70
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	1,50
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente

#### Acessórios fornecidos

Tabuleiro com PerfectClean	1
Tabuleiro universal com PerfectClean	1
Grelha para bolos e assados PyroFit	1
Calhas telescópicas PyroFit (par)	1
Sonda de temperatura sem fios	1
Grelhas laterais amovíveis com PyroFit (par)	1
Pastilhas de descalcificação	2

#### Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7860 BPX 125 Gala Ed

Forno sem puxador

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing