

PWM 906 TexLab [EL DP-1]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto e programas para a indústria têxtil.



- Volume do tambor de 57 l, capacidade de carga 6,0 kg
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única
- Máximo conforto de utilização com visor a cores completamente tátil: M Touch Flex
- 22 % menos consumo de água e 28 % menos consumo de energia*
- Conectividade pronta para o futuro através de Wi-Fi

* Com base no programa 60° para roupa de cor com ligação à água quente, em comparação com o modelo anterior.

Código EAN: 4002516757870 / Número de material: 12349590 /
Número de material antigo: 51906151INT

Construção e modelo	
Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	Desempenho Plus
Frente	Branco lótus
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	6,0
Volume do tambor em l	57
Abertura da porta [Ø] em mm	300
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à direita
Motor síncrono isento de manutenção	•
Tambor com estrutura de favos com parede traseira do tambor perfurada em aço inoxidável	•
Aplicação	
Adequado para a indústria têxtil	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	7,50
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,16
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	7,00
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,06
Consumo de água com ligação de água fria em l	45,0
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	0,95
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	59
Consumo de água com ligação de água quente em l	42,0
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	0,38
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	49
Humidade residual com lavagem a frio em %	48
Humidade residual com lavagem a quente em %	45
Velocidade de centrifugação em rpm.	1600
Fator g	704
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	M Touch Flex
Programabilidade	Programável
Pré-seleção de início máx. em h	96
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Dosagem	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
CapDosing	•

PWM 906 TexLab [EL DP-1]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto e programas para a indústria têxtil.



Código EAN: 4002516757870 / Número de material: 12349590 /

Número de material antigo: 51906151INT

Adaptador de dosagem flexível (opcional)	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	6
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	2N~ 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	5,30
Potência total em kW	5,50
Fusível em A	16
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	230V~
Potência de aquecimento em kW	2,65
Potência total em kW	2,85
Fusível em A	16
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Bomba de esgoto	DN 22
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	596
Medida exterior, profundidade líquida em mm	714
Medida exterior, altura bruta em mm	940
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	768
Peso líquido em kg	99,0
Peso bruto em kg	103
Carga máxima no piso em N	2820
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	1,00
Equipamento	
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Amortecedor profissional	•
Cruzeta resistente de aço inoxidável	•
Enxaguamento desinfetante	•
EcoSpeed	•
Alisar extra	•
Tecnologia das pás elevatórias eficiente	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro	•
Iluminação do tambor LED, Classe 1	•
Canal de comunicação	•
Adicionar mais roupa	•
Acessórios independentes do aparelho	•

PWM 906 TexLab [EL DP-1]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto e programas para a indústria têxtil.



Código EAN: 4002516757870 / Número de material: 12349590 /
Número de material antigo: 51906151INT

Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	95
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Corte de picos de carga / gestão de energia (opção)	•
Wi-Fi	•
Módulo LAN (opção)	•
WiFiConn@ct	•
Normas e certificados	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•