

WWK360 WCS PWash&10kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1

Com QuickPowerWash e 10 kg de capacidade de carga para uma lavagem rápida.



- Tratamento da roupa perfeito testado para 20 anos
- Poupar energia com a melhor classe de eficiência energética A
- QuickPowerWash garante resultados eficientes e rápidos em apenas 49 minutos
- O Alisar extra reduz os vincos e poupa até 50 % de tempo e esforço#
- Tratamento da roupa delicado XXL com #tambor com estrutura de favos#Z



Código EAN: 4002516789895 / Número de material: 12388810 /
Número de material antigo: 11WK3601P

Tipo de construção	
Possível formar coluna	•
Side-by-side	•
Instalar num nicho	•
Batente da porta	à direita
Tipo de instalação	
Marca do produto	W1 White Edition
Máquinas de carga frontal	•
Centrifugação	
Velocidade de centrifugação máx.	1400
Fim da enxaguagem	•
Função «sem centrifugação»	•
Design	
Cor do aparelho	Branco lótus
Cor do painel	Branco lótus
Design da porta	Preto obsidiana com aro cromado
Cor do botão seletor rotativo	Branco lótus/Anel crom.
Versão do painel	5° de inclinação
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor	DirectSensor branco, 7 seg.
Eficiência de limpeza	
Tecnologia inovadora de lavagem PowerWash	•
Dosagem certa CapDosing	•
Tratamento delicado da roupa	
Tambor com estrutura de favos	•
Carga em kg	10,0
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Gaveta de detergentes AutoClean	•
AddLoad (Adicionar mais roupa)	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de energia calculado em kWh por 100 ciclos de funcionamento para o ciclo de lavagem em kWh	52
Consumo de água calculado por ciclo de funcionamento em l	53
Classe de eficiência de centrifugação	B
Classe de emissão do ruído (centrifugação)	A
Emissão do ruído centrifugação em dB(A) re 1 pW	71
Duração do prog. «ECO 40–60» na cap. nominal	239
Consumo de energia no modo desligado em W	0,40
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	0,80
Lavagem a baixa temperatura «frio» e «20 °C»	•
Sistema automático de quantidade	•
Contador do volume de água	•
Regulação de espuma	•

WWK360 WCS PWash&10kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1

Com QuickPowerWash e 10 kg de capacidade de carga para uma lavagem rápida.



Código EAN: 4002516789895 / Número de material: 12388810 /

Número de material antigo: 11WK3601P

Motor ProfiEco

•

Programas de lavagem

QuickPowerWash

•

Algodão

•

Fibras

•

Roupa delicada

•

Camisas

•

Lã (lavagem manual)

•

Expresso 20

•

Roupa escura/Gangas

•

Impermeabilizar

•

Despejo/Centrifugação

•

ECO 40-60

•

Extras para lavagem

Curto

•

Pré-lavagem

•

Água plus

•

Ciclo de enxaguagem adicional

•

Alisar extra com vapor

•

Sinal

•

Qualidade

Contrapesos em ferro fundido

•

Segurança

Sistema antifugas

Watercontrol-System

Segurança para crianças

•

Código Pin

•

Interface ótica

•

Caraterísticas técnicas

Dimensões em mm (largura)

596

Dimensões em mm (altura)

850

Dimensões em mm (profundidade)

643

Profundidade do aparelho com a porta aberta em mm

1077

Peso em kg

93

Potência máxima instalada em kW

2,10-2,40

Tensão em V

220-240

Fusível em A

10

Frequência em HZ

50

Comprimento do cabo elétrico em m

2

Acessórios fornecidos

3 Caps

•

Voucher para detergentes Miele

•


WWK360 WCS PWash&10kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1


Com QuickPowerWash e 10 kg de capacidade de carga para uma lavagem rápida.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm